Grundleiste - ICV 2,5/ 9-G-5,08 - 1786019

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten

Produkteigenschaften

- Führungsleistenpaare als 90° board to board-Verbindung einsetzbar
- Kombination mit MSTB 2,5-Grundgehäusen für Mutter-/Tochter-/Leiterplatte-Verbindung
- Einsatz in berührgeschützten Applikationen
- Klare Trennung von Leiterplatten-Ein-/-Ausgängen

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918042165

Technische Daten

Maße

Länge	10,2 mm
Rastermaß	5,08 mm
Maß a	40,64 mm
Stiftabmessungen	1,2 x 0,5
Bohrlochdurchmesser	1,4 mm

Allgemein

Artikelfamilie	ICV 2,5/..-G
Isolierstoffgruppe	I
Bemessungsstoßspannung (III/3)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	4 kV
Bemessungsspannung (III/3)	320 V
Bemessungsspannung (III/2)	320 V
Bemessungsspannung (II/2)	630 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I_N	12 A
Belastungsstrom maximal	12 A

Grundleiste - ICV 2,5/ 9-G-5,08 - 1786019

Technische Daten

Allgemein

Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Farbe	grün
Polzahl	9

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approbationen

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / GOST / IECEE CB Scheme / GOST / CCA / cULus Recognized /

Approbationsdetails

CSA

Usegroups	**B**	**D**
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

Grundleiste - ICV 2,5/ 9-G-5,08 - 1786019

Approbationen

UL Recognized

Usegroups	B	D
Nennspannung UN	250 V	300 V
Nennstrom IN	12 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	

cUL Recognized

Usegroups	B	D
Nennspannung UN	250 V	300 V
Nennstrom IN	12 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

GOST

IECEE CB Scheme

Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	

CCA

Nennspannung UN	250 V

Grundleiste - ICV 2,5/ 9-G-5,08 - 1786019

Approbationen

Nennstrom IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	

cULus Recognized

Zubehör

Prüfstecker

MPS-MT - 0201744



RPS - 0201647



Kodierelement

CP-MSTB - 1734634



Zubehör


FLRP/ICV 80 - 1808353



Grundleiste - ICV 2,5/ 9-G-5,08 - 1786019


Zeichnungen

Bohrplan



Grundleiste - ICV 2,5/ 9-G-5,08 - 1786019

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com