


Grundleiste - MDSTB 2,5/ 3-G - 1762059

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Grundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Anreihbar! Befestigungsflansch: Art.-Nr. 1736771, 1736768. Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich!

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante mit 20 Kontakten

Produkteigenschaften

- ☒ Steckrichtung parallel zur Leiterplatte
- ☒ Doppelstöckiges Grundgehäuse mit versetzten Etagen
- ☒ Verbesserte Sicht und Zugänglichkeit zur unteren Etage
- ☒ Hohe Kontaktdichte
- ☒ Ausstoßer als Zusatz für hochpolige Steckverbinder sind links und rechts zu montieren

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918030971

Technische Daten

Maße

Länge	22,1 mm
Rastermaß	5 mm
Maß a	10 mm
Stiftabmessungen	1 x 1 mm
Bohrlochdurchmesser	1,4 mm

Allgemein

Artikelfamilie	MDSTB 2,5/..-G
Isolierstoffgruppe	IIIa
Bemessungsstoßspannung (III/3)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	4 kV
Bemessungsspannung (III/3)	250 V
Bemessungsspannung (III/2)	320 V
Bemessungsspannung (II/2)	400 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I_N	10 A

Grundleiste - MDSTB 2,5/ 3-G - 1762059

Technische Daten

Allgemein

Belastungsstrom maximal	10 A
Isolierstoff	PBT
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Farbe	grün
Polzahl	3

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approbationen

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / GOST / IECCE CB Scheme / GOST / CCA / cULus Recognized /

Approbationsdetails

		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	15 A	15 A
mm²/AWG/kcmil		

Grundleiste - MDSTB 2,5/ 3-G - 1762059

Approbationen

UL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	10 A
mm²/AWG/kcmil	

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

GOST 
--

IECEE CB Scheme 	
Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	10 A
mm²/AWG/kcmil	



CCA	
Nennspannung UN	250 V

Grundleiste - MDSTB 2,5/ 3-G - 1762059

Approbationen

Nennstrom IN	10 A
mm²/AWG/kcmil	

cULus Recognized  US

Zubehör

Blindstopfen

MSTB-BL - 1755477



Kodierelement

CR-MSTB - 1734401



Klemmenmarker beschriftet

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804183



Leiterplattengrundgehäuse


Grundleiste - MDSTB 2,5/ 3-G - 1762059

Zubehör

MDSTB 2,5/ 2-GFL-5,08 - 1736771



MDSTB 2,5/ 2-GFR-5,08 - 1736768



Zubehör

MDSTB-SE - 1786679



MDSTB 2,5-AS - 1806588




Zeichnungen

Bohrplan

Grundleiste - MDSTB 2,5/ 3-G - 1762059

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>