

Grundleiste - MSTBO 2,5/ 4-G1L BK - 2909002

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Montage: Löten

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	200
GTIN	4017918381875

Technische Daten

Maße

Maß a	15 mm
Stiftabmessungen	1 x 1 mm
Bohrlochdurchmesser	1,4 mm

Allgemein

Isolierstoffgruppe	IIIa
Bemessungsstoßspannung (III/3)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	4 kV
Bemessungsspannung (III/3)	250 V
Bemessungsspannung (III/2)	320 V
Bemessungsspannung (II/2)	400 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I_N	12 A
Belastungsstrom maximal	12 A
Isolierstoff	PBT
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27260701

Grundleiste - MSTBO 2,5/ 4-G1L BK - 2909002

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27180802
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approbationen

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / IEC EE CB Scheme / CCA / cULus Recognized /

Approbationsdetails

CSA 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

UL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	16 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 		
--	--	--

Grundleiste - MSTBO 2,5/ 4-G1L BK - 2909002

Approbationen

Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	8 A
mm ² /AWG/kcmil	

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	16 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil		

IECEE CB Scheme 	
Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	8 A
mm ² /AWG/kcmil	

CCA	
Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	8 A
mm ² /AWG/kcmil	

cULus Recognized 	
--	--

Zubehör

Kodierelement

CR MSTBO-G1 - 2199618



Flansch

Grundleiste - MSTBO 2,5/ 4-G1L BK - 2909002

Zubehör

MSTB-BF - 1759981



Blindstopfen

MSTB-BL - 1755477



Klemmenmarker beschriftet

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804183



Klemmenmarker unbeschriftet

SK 5/3,8:UNBEDRUCKT - 0805409



Bezeichnungsstift

B-STIFT - 1051993



Grundleiste - MSTBO 2,5/ 4-G1L BK - 2909002

Zubehör

Zubehör

SK 5/3,8:SO - 0805072



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>