

MKDSP 25/ 8-15,00 GY

Artikelnummer: 1994762

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1994762>

Printklemme, Nennstrom: 125 A, Nennspannung: 1000 V, Rastermaß:
15 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten,
Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	 4 017918 986735
Verkaufsgruppe	E550
VPE	25 stk.
Zolltarif	85369010

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
12.05.2005



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten

Maße / Pole

Länge	31 mm
Rastermaß	15 mm
Maß a	105 mm
Polzahl	8
Stiftabmessungen	1,2 x 1,2 mm
Bohrlochdurchmesser	1,6 mm
Schraubengewinde	M5

Anzugsdrehmoment min	2,5 Nm
Anzugsdrehmoment max	4,5 Nm

Technischen Daten

Artikelfamilie	MKDSP 25
Bemessungsstoßspannung (III/3)	8 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	8 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	8 kV
Bemessungsspannung (III/3)	1000 V
Bemessungsspannung (III/2)	1000 V
Bemessungsspannung (II/2)	1000 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I_N	125 A
Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Lehrdorn	B7
Abisolierlänge	18 mm
Nennspannung UL/CUL Usegroup B	600 V
Nennstrom UL/CUL Usegroup B	115 A
Nennspannung UL/CUL Usegroup C	600 V
Nennstrom UL/CUL Usegroup C	115 A

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	20
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	2
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	6 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	6 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	6 mm ²
AWG nach UL/CUL min	20
AWG nach UL/CUL max	2

Approbationen



Approbationen

CB, CCA, CUL, GOST, SEV, UL

Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten