Grundleiste - MCV 1,5/ 5-G-3,81 P26 THR - 1707450

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads'

Produkteigenschaften

- Rastermaß: 3,5 und 3,81 mm
- Steckrichtung vertikal zur Leiterplatte
- Anlieferungsform: Kartonverpackung - Schüttgut für Kleinserien
- THR-Grundgehäuse mit geringer Bauhöhe und kompakten Rastern
- Einsatz in SMT-Reflow-Prozessen

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4046356034159

Technische Daten

Maße

Länge	7,25 mm
Rastermaß	3,81 mm
Maß a	15,24 mm
Stiftabmessungen	0,8 x 0,8 mm
Bohrlochdurchmesser	1,4 mm

Allgemein

Artikelfamilie	MCV 1,5/..-G-THR
Isolierstoffgruppe	IIIa
Bemessungsstoßspannung (III/3)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	2,5 kV
Bemessungsspannung (III/3)	160 V
Bemessungsspannung (III/2)	160 V
Bemessungsspannung (II/2)	250 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I_N	8 A

Grundleiste - MCV 1,5/ 5-G-3,81 P26 THR - 1707450

Technische Daten

Allgemein

Belastungsstrom maximal	8 A
Isolierstoff	LCP
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Farbe	schwarz
Polzahl	5

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized

Usegroups	**B**	**D**
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	8 A	8 A
mm²/AWG/kcmil		

Grundleiste - MCV 1,5/ 5-G-3,81 P26 THR - 1707450

Approbationen

cUL Recognized

Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	8 A	8 A
mm²/AWG/kcmil		

GOST

cULus Recognized

Zubehör

Klemmenmarker beschriftet

SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804109



Klemmenmarker unbeschriftet

SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803883



Kodierelement

Grundleiste - MCV 1,5/ 5-G-3,81 P26 THR - 1707450

Zubehör

CP-MSTB - 1734634



Bezeichnungsstift

B-STIFT - 1051993



Zubehör

MC 1,5/10-LWL 1,5-3,81 - 1841174



SK 3,81/2,8:SO - 0805056



MC 1,5/10-LWL 2,3-3,81 - 1841190



Grundleiste - MCV 1,5/ 5-G-3,81 P26 THR - 1707450


Zubehör

MC 1,5/10-LWL 4-3,81 - 1841213




Zeichnungen

Bohrplan




Grundleiste - MCV 1,5/ 5-G-3,81 P26 THR - 1707450

Diagramm



Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com