

Grundleiste - MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK - 2915216

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente

Produkteigenschaften

- ✓ Für Elektronikgehäuse ME/ME MAX
- ✓ Orthogonale Grundgehäuse für Through Hole Reflow Prozess
- ✓ Raster 5 mm
- ✓ Steckrichtung orthogonal zur Leiterplatte
- ✓ 2-, 3- und 4-polig
- ✓ Aus hochtemperaturbeständigem Polyamid für den Einsatz in bleifreien Lötprozessen
- ✓ Auslieferung standardmäßig gurtverpackt, optional Schüttgut
- ✓ Integrierte Ansaugfläche

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	170
GTIN	4046356157988

Technische Daten

Maße

Rastermaß	5 mm
Maß a	10 mm
Stiftabmessungen	1 x 1
Stiftabstand	5,00 mm
Bohrlochdurchmesser	1,6 mm

Allgemein

Artikelfamilie	MSTBO 2,5/...-G1L-THR
Isolierstoffgruppe	I
Bemessungsstoßspannung (III/3)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	4 kV
Bemessungsspannung (III/3)	250 V
Bemessungsspannung (III/2)	320 V
Bemessungsspannung (II/2)	400 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE

Grundleiste - MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK - 2915216

Technische Daten

Allgemein

Nennstrom I _N	16 A
Belastungsstrom maximal	16 A
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Polzahl	3

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	34131203
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom I _N	16 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil		

Grundleiste - MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK - 2915216

Approbationen

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	16 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

cULus Recognized  US		
---	--	--

Zubehör

Kodierelement


CR MSTBO-G1 - 2199618



Zeichnungen


Grundleiste - MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK - 2915216

Bohrplan




Grundleiste - MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK - 2915216

Diagramm




Maßzeichnung





Grundleiste - MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK - 2915216

Maßzeichnung



Grundleiste - MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK - 2915216

Schemazeichnung



Pinbelegung links

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>