

Grundleiste - MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY - 2278364

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Montage: Löten, Artikel mit seitlichem Pinabgang

Abbildung zeigt die 5-polige Variante

Produkteigenschaften

- ✓ Grundgehäuse für Elektronikgehäuse ME und ME MAX
- ✓ Rastermaß: 3,5 mm
- ✓ Steckrichtung orthogonal zur Leiterplatte

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4046356292979

Technische Daten

Maße

Rastermaß	3,5 mm
Maß a	10,5 mm
Stiftabmessungen	0,8 x 0,8 mm
Bohrlochdurchmesser	1,2 mm

Allgemein

Artikelfamilie	MCO 1,5/...-G1L
Isolierstoffgruppe	I
Bemessungsstoßspannung (III/3)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	2,5 kV
Bemessungsspannung (III/3)	160 V
Bemessungsspannung (III/2)	160 V
Bemessungsspannung (II/2)	320 V
Nennstrom I_N	8 A
Belastungsstrom maximal	8 A
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Polzahl	4

Grundleiste - MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY - 2278364

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	8 A	8 A
mm²/AWG/kcmil		

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	8 A	8 A
mm²/AWG/kcmil		

Grundleiste - MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY - 2278364

Approbationen

GOST 



cULus Recognized  US

Zubehör

Kodierelement


CR MSTBO-G1 - 2199618



Zeichnungen


Grundleiste - MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY - 2278364

Bohrplan



Grundleiste - MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY - 2278364

Diagramm



Deratingkurve für: MC 1,5/...-ST-3,5 mit MCO 1,5/...-G1L(R)-3,5 KMGY

Maßzeichnung

