

Leiterplatten-Anschlussklemme - PTSM 0,5/ 4-2,5-H SMD R24 - 1702474

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Leiterplattenklemme, Nennstrom: 6 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 2,5 mm, Polzahl: 4,
Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: SMD/THT/THR, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °,
Farbe: schwarz

Abbildung zeigt die 3-polige
Variante

Produkteigenschaften

- ✓ Kompakte SMD-Leiterplattenklemme mit geringer Bauhöhe im Raster 2,5 mm
- ✓ Hohe Stromtragfähigkeit für eine hohe Leistungsübertragung
- ✓ Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung
- ✓ Robuste Lötanker zur sicheren, mechanischen Befestigung auf der Oberfläche
- ✓ Federkraft-Anschluss in Direktstecktechnik mit Lösemöglichkeit
- ✓ Speziell für den Einsatz in reinen SMT-Prozessen ausgelegt

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	770
GTIN	4046356592314

Technische Daten

Maße

Länge	9 mm
Rastermaß	2,5 mm
Maß a	7,5 mm
Stiftabstand	2,5 mm

Allgemein

Artikelfamilie	PTSM 0,5/...-H-SMD
Isolierstoffgruppe	IIIa
Bemessungsstoßspannung (III/3)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	2,5 kV
Bemessungsspannung (III/3)	32 V
Bemessungsspannung (III/2)	160 V
Bemessungsspannung (II/2)	160 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE

Leiterplatten-Anschlussklemme - PTSM 0,5/ 4-2,5-H SMD R24 - 1702474

Technische Daten

Allgemein

Nennstrom I_N	6 A
Nennquerschnitt	0,5 mm ²
Belastungsstrom maximal	6 A
Isolierstoff	LCP
Oberfläche Lötpin	Sn
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Abisolierlänge	6 mm
Polzahl	4

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	20

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

Leiterplatten-Anschlussklemme - PTSM 0,5/ 4-2,5-H SMD R24 - 1702474

Approbationen

GOST / GOST / UL Recognized / cUL Recognized / UL Recognized / cULus Recognized /

Approbationsdetails

GOST 



UL Recognized 

Usegroups	B
Nennspannung UN	150 V
Nennstrom IN	5 A
mm²/AWG/kcmil	26-20

cUL Recognized 

Usegroups	B
Nennspannung UN	150 V
Nennstrom IN	5 A
mm²/AWG/kcmil	26-20



Usegroups	B
Nennspannung UN	150 V
Nennstrom IN	5 A
mm²/AWG/kcmil	26-20

cULus Recognized 

Leiterplatten-Anschlussklemme - PTSM 0,5/ 4-2,5-H SMD R24 - 1702474

Zubehör


Schraubwerkzeug

SZS 0,4X2,0 - 1205202



Zeichnungen


Bohrplan




Maß M: 12,7 mm

Leiterplatten-Anschlussklemme - PTSM 0,5/ 4-2,5-H SMD R24 - 1702474

Diagramm



Maßzeichnung



Leiterplatten-Anschlussklemme - PTSM 0,5/ 4-2,5-H SMD R24 - 1702474

Maßzeichnung

