Auszug aus dem Online-Katalog

FKDSO 2,5/ 4-R KMGY

Artikelnummer: 2200320



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2200320

Printklemme, Nennstrom: 22 A, Nennspannung: 250 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: lichtgrau, Artikel mit seitlichem Pinabgang

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4 046356 563857
Verkaufsgruppe	F057
VPE	50 stk.
Zolltarif	85366990
Katalogseitenangabe	Seite 145 (CC-2011)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 04.02.2010

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Maße / Pole

Länge	25,9 mm
Höhe	26,5 mm
Rastermaß	5 mm

Maß a	15 mm
Polzahl	4
Stiftabmessungen	0,8 x 1,0 mm
Stiftabstand	7,62 mm
Bohrlochdurchmesser	1,4 mm

Technischen Daten

Artikelfamilie	FKDSO 2,5/..-R
Isolierstoffgruppe	I
Bemessungsstoßspannung (III/3)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	4 kV
Bemessungsspannung (III/3)	250 V
Bemessungsspannung (III/2)	250 V
Bemessungsspannung (II/2)	250 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I_N	22 A
Nennquerschnitt	2,5 mm²
Belastungsstrom maximal	22 A
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Abisolierlänge	10 mm
Nennspannung UL/CUL Usegroup B	300 V
Nennstrom UL/CUL Usegroup B	10 A
Nennspannung UL/CUL Usegroup D	300 V
Nennstrom UL/CUL Usegroup D	5 A

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt starr max	2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,25 mm²


Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	2,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	14
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	1,5 mm²
AWG nach UL/CUL min	24
AWG nach UL/CUL max	14

Approbationen


Approbationen	CB, CCA, CUL, GOST, UL, VDE-PZI

Zeichnungen


Bohrplan/Lötpadgeometrie



Diagramm



Maßzeichnung



Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de



© 2012 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten