Grundleiste - MCD 0,5/ 8-G1-2,5 - 1894862

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Abbildung zeigt eine 10-polige Variante mit 20 Kontakten

Grundgehäuse, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten

Produkteigenschaften

- Doppelstöckige Stiftleisten mit geringer Bauhöhe und hoher Kontaktdichte
- Steckrichtung parallel und vertikal zur Leiterplatte
- Ohne Etagenversatz, zum bündigen Einbau in Gerätefronten

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918162139

Technische Daten

Maße

Länge	17,5 mm
Rastermaß	2,5 mm
Maß a	17,5 mm
Stiftabmessungen	0,8 x 0,8 mm
Bohrlochdurchmesser	1,2 mm

Allgemein

Artikelfamilie	MCD 0,5/..-G1
Isolierstoffgruppe	I
Bemessungsstoßspannung (III/3)	1,5 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	2,5 kV
Bemessungsspannung (III/3)	80 V
Bemessungsspannung (III/2)	160 V
Bemessungsspannung (II/2)	320 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I_N	4 A
Belastungsstrom maximal	4 A
Isolierstoff	PA

Grundleiste - MCD 0,5/ 8-G1-2,5 - 1894862

Technische Daten

Allgemein

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Farbe	grün
Polzahl	8

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approbationen

UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / IECEE CB Scheme / CCA / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized

Usegroups	**B**
Nennspannung UN	125 V
Nennstrom IN	4 A
mm²/AWG/kcmil	

Grundleiste - MCD 0,5/ 8-G1-2,5 - 1894862

Approbationen

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung	
Nennspannung UN	80 V
Nennstrom IN	4 A
mm²/AWG/kcmil	

cUL Recognized	
Usegroups	**B**
Nennspannung UN	125 V
Nennstrom IN	4 A
mm²/AWG/kcmil	

IECEE CB Scheme	
Nennspannung UN	80 V
Nennstrom IN	4 A
mm²/AWG/kcmil	

CCA	
Nennspannung UN	80 V
Nennstrom IN	4 A
mm²/AWG/kcmil	

cULus Recognized

Zubehör

Kodierelement

CP-MC 0,5 - 1881435



Grundleiste - MCD 0,5/ 8-G1-2,5 - 1894862

Zubehör


Klemmenmarker beschriftet

SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804853




Zeichnungen

Bohrplan



Grundleiste - MCD 0,5/ 8-G1-2,5 - 1894862

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com