

Gehäuseverschraubung - SACC-M12 NUT PRESS - 1437889

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Gehäuseverschraubung für die zweiteiligen M12 Steckverbinder für den Reflow-Lötprozess.

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4046356457552

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C (fest verlegt)
-------------------------------	---------------------------------

Allgemein

Normen/Bestimmungen	M12-Steckverbinder IEC 61076-2-101
Montageart	M12 x 1

Material

Material	CuZn (vernickelt)
Material Dichtung	EPDM (O-Ring)

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27449001

ETIM

ETIM 3.0	EC002061
ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002061

UNSPSC

Gehäuseverschraubung - SACC-M12 NUT PRESS - 1437889

Klassifikationen


UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Approbationen

GOST / GOST /


Approbationsdetails



Zeichnungen


Gehäuseverschraubung - SACC-M12 NUT PRESS - 1437889

Maßzeichnung



Gehäuseverschraubung - SACC-M12 NUT PRESS - 1437889


Maßzeichnung



Gehäusebohrung

Gehäuseverschraubung - SACC-M12 NUT PRESS - 1437889

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>