

MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY

Artikelnummer: 2278364

Abbildung zeigt die 5-polige Variante



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2278364>

Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Montage: Löten, Artikel mit seitlichem Pinabgang

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	 4 046356 292979
Verkaufsgruppe	F057
VPE	50 stk.
Zolltarif	85366990
Katalogseitenangabe	Seite 218 (CC-2011)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
09.05.2007



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Maße / Pole

Rastermaß	3,5 mm
Maß a	10,5 mm
Polzahl	4

Stiftabmessungen	0,8 x 0,8 mm
Bohrlochdurchmesser	1,2 mm

Technischen Daten

Artikelfamilie	MCO 1,5/..-G1L
Isolierstoffgruppe	I
Bemessungsstoßspannung (III/3)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	2,5 kV
Bemessungsspannung (III/2)	160 V
Bemessungsspannung (II/2)	320 V
Nennstrom I _N	8 A
Nennspannung U _N	160 V
Belastungsstrom maximal	8 A
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Nennspannung UL/CUL Usegroup B	300 V
Nennstrom UL/CUL Usegroup B	8 A
Nennspannung UL/CUL Usegroup D	300 V
Nennstrom UL/CUL Usegroup D	8 A

Approbationen



Approbationen


CUL, GOST, UL

Zubehör


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
2199618	CR MSTBO-G1	Kodierreiter

Zeichnungen

Bohrplan/Lötpadgeometrie



Diagramm



Deratingkurve für: MC 1,5/...-ST-3,5 mit MCO 1,5/...-G1L(R)-3,5 KMGY

Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten