Steckverbinder - SACC-M16FR-14CON-M - 1500253

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Anschlussbuchse M16, 14-polig, mit Lötanschluss, frei konfigurierbar, gewinkelt, für Leitungsdurchmesser 6,0 mm ... 8,0 mm

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918587918

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsspannung	60 V (Überspannungskategorie I / Verschmutzungsgrad 1)
Bemessungsspannung	32 V (Überspannungskategorie II / Verschmutzungsgrad 2)
Polzahl	14
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 95 °C

Stammleitungsdaten/-anschlussdaten

Leiterquerschnitt max (Signal)	0,25 mm²
Leiterquerschnitt AWG max (Signal)	24
Leiterquerschnitt max (Energie)	0,25 mm²
Leiterquerschnitt AWG max (Energie)	24
Leitungsaußendurchmesser min	6 mm
Leitungsaußendurchmesser max	8 mm

Materialangaben

Material Gehäuse	CuZn
Material Gehäuseoberfläche	vernickelt
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Kontaktträger	PBT

Anschlussbelegung

Steckplatz/Pol = Pin = Aderfarbe	1 / 4 (A) = P = WH
Steckplatz/Pol = Pin = Aderfarbe	2 / 4 (A) = J = GN

Steckverbinder - SACC-M16FR-14CON-M - 1500253

Technische Daten

Anschlussbelegung

Steckplatz/Pol = Pin = Aderfarbe	3 / 4 (A) = T = YE
Steckplatz/Pol = Pin = Aderfarbe	4 / 4 (A) = S = GY
Steckplatz/Pol = Pin = Aderfarbe	5 / 4 (A) = G = PK
Steckplatz/Pol = Pin = Aderfarbe	6 / 4 (A) = R = RD
Steckplatz/Pol = Pin = Aderfarbe	7 / 4 (A) = E = BK
Steckplatz/Pol = Pin = Aderfarbe	8 / 4 (A) = O = VT
Steckplatz/Pol = Pin = Aderfarbe	9 / 4 (A) = C = WH/PK
Steckplatz/Pol = Pin = Aderfarbe	10 / 4 (A) = N = PK/BN
Steckplatz/Pol = Pin = Aderfarbe	1-10 / 1 (+24 V) = A+M = BN
Steckplatz/Pol = Pin = Aderfarbe	1-10 / 3 (0 V) = L+U = BU

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27449001

ETIM

ETIM 2.0	EC001121
ETIM 3.0	EC002062
ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002062

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Approbationen

GOST / GOST /

Approbationsdetails

Steckverbinder - SACC-M16FR-14CON-M - 1500253

Approbationen

GOST

Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com