

Durchgangsklemme - OTTA 2,5-P/P - 0790543

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Universalklemme mit Bolzen-Anschluss, mit Prüfbuchsen-schrauben, Querschnitt: 0,1 - 2,5 mm², Breite: 9 mm, Farbe: grau

Abbildung zeigt die Variante
OTTA 2,5

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918005658

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2

Allgemein

Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Nennstrom I _N	24 A
Nennspannung U _N	800 V (Die Nennspannung gilt für isolierte Kabelschuhe)
Offene Seitenwand	ja

Maße

Länge	43,5 mm
Breite	9 mm
Höhe NS 35/7,5	45,5 mm
Höhe NS 35/15	53 mm
Höhe NS 32	50,5 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,1 mm ²
-----------------------------	---------------------

Durchgangsklemme - OTTA 2,5-P/P - 0790543

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,1 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	14
Schraubengewinde	M3
Anzugsdrehmoment min	0,6 Nm
Anzugsdrehmoment max	0,8 Nm
Anschlussart	Bolzenanschluss
Anschluss gemäß Norm	DIN 46234
Querschnitt min.	0,1 mm ²
Querschnitt max.	2,5 mm ²
Augendurchmesser	3,2 mm
Bolzendurchmesser	3 mm
Anschluss gemäß Norm	DIN 46237
Querschnitt min.	0,5 mm ²
Querschnitt max.	2,5 mm ²
Augendurchmesser	3,2 mm
Bolzendurchmesser	3 mm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Durchgangsklemme - OTTA 2,5-P/P - 0790543

Approbationen

CSA / UL Recognized / GOST / GOST /

Approbationsdetails

CSA 	
Nennspannung UN	600 V
Nennstrom IN	20 A
mm ² /AWG/kcmil	22-14

UL Recognized 		
Usegroups	B	C
Nennspannung UN	600 V	600 V
Nennstrom IN	20 A	20 A
mm ² /AWG/kcmil		

GOST 
--



Zubehör

Abschlussdeckel

D-OTTA 2,5 - 0790569



Abteilungstrennplatte

Durchgangsklemme - OTTA 2,5-P/P - 0790543

Zubehör

ATP-OTTA 2,5 - 0790572



Schraubwerkzeug

SZS 0,6X3,5 - 1205053



Brücke

EB 2-OTTA 2,5 - 3026065



EB 3-OTTA 2,5 - 3026078



EB 4-OTTA 2,5 - 3026081



Durchgangsklemme - OTTA 2,5-P/P - 0790543

Zubehör

EB 5-OTTA 2,5 - 3026094



EB 6-OTTA 2,5 - 3026104



EB 7-OTTA 2,5 - 3026117



EB 10-OTTA 2,5 - 3026120



Tragschiene

NS 32 PERF 2000MM - 1201002



Durchgangsklemme - OTTA 2,5-P/P - 0790543

Zubehör

NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Durchgangsklemme - OTTA 2,5-P/P - 0790543

Zubehör

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Durchgangsklemme - OTTA 2,5-P/P - 0790543

Zubehör

NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Durchgangsklemme - OTTA 2,5-P/P - 0790543

Zubehör

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Klemmenmarker unbeschriftet

ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002



UC-TM 8 - 0818072



Durchgangsklemme - OTTA 2,5-P/P - 0790543

Zubehör

UCT-TM 8 - 0828740



Klemmenmarker beschriftet

ZB 8 CUS - 0825011



UC-TM 8 CUS - 0824597



UCT-TM 8 CUS - 0829616



Endhalter

CLIPFIX 35 - 3022218



Durchgangsklemme - OTTA 2,5-P/P - 0790543

Zubehör

CLIPFIX 35-5 - 3022276



E/NS 35 N - 0800886



E/UK - 1201442



E/UK 1 - 1201413




Zeichnungen

Schaltplan



Durchgangsklemme - OTTA 2,5-P/P - 0790543

Schaltplan



1 = Deckel 2 = Einlegebrücke 3 = Abteilungstrennplatte

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>