

Buchseneinsatz - MSTBC-MT 1,5-2,5 BA - 3190658

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Modul-Buchsenkontakt, wird nach dem Anncrimpen des Leiters in das Steckergehäuse MSTBC geschoben, für Leiter von 1,5 - 2,5 mm², Bandkontakt

Lieferung als Bandware - bitte
Zeichnung beachten!

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	3500
GTIN	4017918249267

Technische Daten

Allgemein

Nennstrom	12 A
Leiterquerschnitt flexibel min	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²

Anschlussdaten

Aderdurchmesser inkl. Isolierung	2,11 mm ... 3,1 mm
Abisolierlänge Einzelader	4 mm

Materialangaben

Material Kontakt	CuFe
Material Kontaktoberfläche	verzinnt

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
-----------------	----------

Buchseneinsatz - MSTBC-MT 1,5-2,5 BA - 3190658

Klassifikationen

ETIM

ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002641

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approbationen

GOST /


Approbationsdetails

GOST 

Zeichnungen

Buchseneinsatz - MSTBC-MT 1,5-2,5 BA - 3190658

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>