

Sicherheitsetikett mit Spezialkleber - EMLS (26,5X12)R SR - 0800353

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Sicherheitsetikett mit Spezialkleber, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 26,5 x 12 mm

Abbildung zeigt Variante des Artikels

Produkteigenschaften

- ☒ Bis 80 °C ist die Safety-Funktion gewährleistet
- ☒ Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMLS ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
- ☒ Die Materialien EMLS ... sind UL gelistet
- ☒ Manipulationssicheres Etikett, einsetzbar z. B. als Typenschild oder Siegeletikett
- ☒ Beim Ablösen trennt sich ein Teil der metallisierten Schicht ab und hinterlässt ein Dreiecksmuster an Etikett und Untergrund

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356580403

Technische Daten

Maße

Länge (b)	27 mm
Breite (a)	12 mm

Umgebungsbedingungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 150 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	> 5 °C
Empfohlene Lagerkonditionen	10-25 °C / 35-65 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine kühle und dunkle Aufbewahrung ist zu empfehlen.

Allgemein

Farbe	silber
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Material	Polyester
Anzahl der Einzelschilder	1000
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	3
RoHS Konform	ja

Sicherheitsetikett mit Spezialkleber - EMLS (26,5X12)R SR - 0800353

Technische Daten

Allgemein

Kleber	Acrylat
File-Nummer	UL-MH48542 / PC-014
Bedruckbarkeit	Thermotransfer
Test auf lackbenetzungsstörende Stoffe	VW PV 3.10.7:2005-02
Ergebnis	Prüfung bestanden
Witterungsbeständigkeit Prüfspezifikation	in Anlehnung an DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Prüfdauer	96 h
Ergebnis Wischbeständigkeitsprüfung	Prüfung bestanden
Salznebel Prüfspezifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Prüfdauer	96 h
Ergebnis Salznebelprüfung	Prüfung bestanden
Kondenswasser-Wechselklima mit SO2 Prüfspezifikation	in Anlehnung an DIN 50018:2013-05
Klimastufe	AHT 1,0 S
Zyklen	2
Ergebnis Kondenswasserprüfung	Prüfung bestanden
Wischfestigkeit der Aufschriften Prüfspezifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Ergebnis	Prüfung bestanden
Stärke Folie	53 µm
Stärke Klebstoff	20 µm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137

ETIM

ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410

Sicherheitsetikett mit Spezialkleber - EMLS (26,5X12)R SR - 0800353

Klassifikationen


UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121410
-------------	----------

Approbationen

UL Recognized /

Approbationsdetails



Zubehör

Farbband

THERMOMARK-RIBBON 110 - 5145384



Schildchenträger

CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - 0827446



CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - 0828985



Zeichnungen

