

## Etikett, hochflexibel - EMLF (108XE)R YE - 0800550

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Etikett, hochflexibel, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 110 x 40000 mm

Bild zeigt Variante in weiß

### Produkteigenschaften

- ✓ Hochflexibles, weiches PVC-Etikett das sich gut unebenen Oberflächen anpasst
- ✓ Optisch sehr hochwertiges Erscheinungsbild
- ✓ Im Temperaturbereich von -50 °C bis 110 °C bis zu acht Jahre außenbeständig
- ✓ Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMLF ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben

### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 1             |
| GTIN               | 4046356606707 |

### Technische Daten

#### Maße

|            |          |
|------------|----------|
| Länge (b)  | 40000 mm |
| Breite (a) | 108 mm   |

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Wischbeständigkeit            | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)             |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 90 °C                        |
| Umgebungstemperatur (Montage) | > 8 °C                                  |
| Empfohlene Lagerkonditionen   | 23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. |

#### Allgemein

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Farbe                                         | gelb                                      |
| Inhaltsstoffe                                 | silikonfrei                               |
| Material                                      | PVC                                       |
| Anzahl der Einzelschilder                     | 1                                         |
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile           | 1                                         |
| Kleber                                        | Acrylat                                   |
| Bedruckbarkeit                                | Thermotransfer                            |
| Witterungsbeständigkeit Prüfungsspezifikation | in Anlehnung an DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
| Prüfdauer                                     | 96 h                                      |
| Ergebnis Wischbeständigkeitsprüfung           | Prüfung bestanden                         |

# Etikett, hochflexibel - EMLF (108XE)R YE - 0800550

## Technische Daten

### Allgemein

|                                                                        |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Salznebel Prüfspezifikation</b>                                     | DIN EN 60068-2-11:2000-02           |
| <b>Prüfdauer</b>                                                       | 96 h                                |
| <b>Ergebnis Salznebelprüfung</b>                                       | Prüfung bestanden                   |
| <b>Kondenswasser-Wechselklima mit SO<sub>2</sub> Prüfspezifikation</b> | in Anlehnung an DIN 50018:2013-05   |
| <b>Klimastufe</b>                                                      | AHT 1,0 S                           |
| <b>Zyklen</b>                                                          | 2                                   |
| <b>Ergebnis Kondenswasserprüfung</b>                                   | Prüfung bestanden                   |
| <b>Wischfestigkeit der Aufschriften Prüfspezifikation</b>              | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| <b>Ergebnis</b>                                                        | Prüfung bestanden                   |
| <b>Stärke Folie</b>                                                    | 50 µm                               |

## Klassifikationen

### eCl@ss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>eCl@ss 4.0</b> | 24190219 |
| <b>eCl@ss 4.1</b> | 24190219 |
| <b>eCl@ss 5.0</b> | 27149103 |
| <b>eCl@ss 5.1</b> | 27141137 |
| <b>eCl@ss 6.0</b> | 27141137 |
| <b>eCl@ss 7.0</b> | 27141137 |
| <b>eCl@ss 8.0</b> | 27141137 |

### ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 2.0</b> | EC000761 |
| <b>ETIM 3.0</b> | EC000761 |
| <b>ETIM 4.0</b> | EC000761 |
| <b>ETIM 5.0</b> | EC000761 |

### UNSPSC

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>UNSPSC 6.01</b>   | 30211811 |
| <b>UNSPSC 7.0901</b> | 39121410 |
| <b>UNSPSC 11</b>     | 39121410 |
| <b>UNSPSC 12.01</b>  | 39121410 |
| <b>UNSPSC 13.2</b>   | 39121410 |

## Zubehör

## Farbband

# Etikett, hochflexibel - EMLF (108XE)R YE - 0800550

## Zubehör

THERMOMARK-RIBBON 110 - 5145384



---

## Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>