

Kabelverschraubung - HC-M-KV-T-M20 - 1646188

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Metall-Verschraubung mit Leitungsbiegeschutz und Zugentlastung, Gewindelänge: 6 mm, Leitungsdichtbereich : 7,5 - 15 mm, Klemmbereich: 10 - 16 mm, SW 24, Verschraubung: M20

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918941321

Technische Daten

Maße

Schlüsselweite-Überwurfmutter	24 mm
Schlüsselweite Stutzen	24 mm
Länge Anschlussgewinde	6 mm
Leitungsaußendurchmesser	7,5 mm ... 15 mm
Leitungsdichtbereich	7,50 mm ... 15,00 mm
Klemmbereich der Zugentlastungsschelle	10,00 mm ... 16,00 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 80 °C

Allgemein

Material Verschraubung	Messing, vernickelt
Material Druckschraube	Messing, vernickelt
Material Kabeldichtung	Perbunan
Material O-Ring	NBR
Gewindeart Anschlussseite	M20
Farbe	silberfarben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141209
eCl@ss 4.1	27141209
eCl@ss 5.0	27149109

Kabelverschraubung - HC-M-KV-T-M20 - 1646188

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27149109
eCl@ss 6.0	27149109
eCl@ss 7.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109

ETIM

ETIM 2.0	EC000441
ETIM 3.0	EC000441
ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441


UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211808
UNSPSC 7.0901	39121408
UNSPSC 11	39121408
UNSPSC 12.01	39121408
UNSPSC 13.2	39121408

Zeichnungen

Kabelverschraubung - HC-M-KV-T-M20 - 1646188

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>