

## Bauelementreihenklemme - UT 4-MTD-BE - 3046237

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Bauelementreihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>, AWG: 26 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Abbildung zeigt Variante des Artikels

### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 50            |
| GTIN               | 4046356624640 |

### Technische Daten

#### Allgemein

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Anzahl der Etagen              | 1    |
| Anzahl der Anschlüsse          | 2    |
| Farbe                          | grau |
| Isolierstoff                   | PA   |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0   |

#### Allgemein

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Belastungsstrom maximal     | 0,5 A |
| Bemessungsstoßspannung      | 8 kV  |
| Verschmutzungsgrad          | 3     |
| Überspannungskategorie      | III   |
| Isolierstoffgruppe          | I     |
| Nennstrom I <sub>N</sub>    | 0,5 A |
| Nennspannung U <sub>N</sub> | 800 V |
| Offene Seitenwand           | ja    |

#### Maße

|                |         |
|----------------|---------|
| Breite         | 6,2 mm  |
| Länge          | 57,8 mm |
| Höhe NS 35/7,5 | 40 mm   |
| Höhe NS 35/15  | 47,5 mm |

#### Anschlussdaten

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Leiterquerschnitt starr min | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt starr max | 6 mm <sup>2</sup>    |

# Bauelementreihenklemme - UT 4-MTD-BE - 3046237

## Technische Daten

### Anschlussdaten

|                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Leiterquerschnitt flexibel min                                              | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel max                                              | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil min                                             | 26                   |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil max                                             | 10                   |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min         | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max         | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min           | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max           | 4 mm <sup>2</sup>    |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts starr min                                    | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts starr max                                    | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min                                 | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max                                 | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min     | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max     | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Anschlussart                                                                | Schraubanschluss     |
| Abisolierlänge                                                              | 9 mm                 |
| Lehrdorn                                                                    | A4                   |
| Schraubengewinde                                                            | M3                   |
| Anzugsdrehmoment min                                                        | 0,6 Nm               |
| Anzugsdrehmoment max                                                        | 0,8 Nm               |

## Klassifikationen

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27141117 |
| eCl@ss 4.1 | 27141117 |
| eCl@ss 5.0 | 27141126 |
| eCl@ss 5.1 | 27141126 |
| eCl@ss 6.0 | 27141126 |
| eCl@ss 7.0 | 27141126 |
| eCl@ss 8.0 | 27141126 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 4.0 | EC000902 |
| ETIM 5.0 | EC000903 |

# Bauelementreihenklemme - UT 4-MTD-BE - 3046237

## Klassifikationen

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39121410 |

## Approbationen

GOST /

### Approbationsdetails



## Zubehör

### Abschlussdeckel

D-UT 2,5/4-TWIN - 3047141



DP PS-6 - 3036738



## Schraubwerkzeug

SZS 0,6X3,5 - 1205053



# Bauelementreihenklemme - UT 4-MTD-BE - 3046237

## Zubehör

---

### Bezeichnungsstift

B-STIFT - 1051993



---

X-PEN 0,35 - 0811228



---

### Brücke

FBS 2-6 - 3030336



---

FBS 3-6 - 3030242



---

FBS 4-6 - 3030255



## Bauelementreihenklemme - UT 4-MTD-BE - 3046237

### Zubehör

FBS 5-6 - 3030349



FBS 10-6 - 3030271



FBS 20-6 - 3030365



FBS 50-6 - 3032224



### Tragschiene

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



## Bauelementreihenklemme - UT 4-MTD-BE - 3046237

### Zubehör

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



---

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



---

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



---

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



---

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



---

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



## Bauelementreihenklemme - UT 4-MTD-BE - 3046237

### Zubehör

---

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



## Bauelementreihenklemme - UT 4-MTD-BE - 3046237

### Zubehör

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



---

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



---

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



---

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



---

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



---

NS 35/15 CAP - 1206573





## Bauelementreihenklemme - UT 4-MTD-BE - 3046237

### Zubehör

---

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



---

### Klemmenmarker unbeschriftet

ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



---

UC-TM 6 - 0818085



---

UCT-TM 6 - 0828736



---

### Klemmenmarker beschriftet

ZB 6 CUS - 0824992



## Bauelementreihenklemme - UT 4-MTD-BE - 3046237

### Zubehör

UC-TM 6 CUS - 0824589



---

UCT-TM 6 CUS - 0829602



---

### Prüfstecker

MPS-MT - 0201744



---

PAI-4-N GY - 3032871



---

PS-6 - 3030996



# Bauelementreihenklemme - UT 4-MTD-BE - 3046237

## Zubehör

PS-6/2,3MM RD - 3038736



---

### Isolierhülse

MPS-IH WH - 0201663



---

MPS-IH RD - 0201676



---

MPS-IH BU - 0201689



---

MPS-IH YE - 0201692



## Bauelementreihenklemme - UT 4-MTD-BE - 3046237

### Zubehör

MPS-IH GN - 0201702



MPS-IH GY - 0201728



MPS-IH BK - 0201731



### Endhalter

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276



# Bauelementreihenklemme - UT 4-MTD-BE - 3046237

## Zubehör

E/NS 35 N - 0800886



---

## Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>