

Schrägbügel - BG/SHA - 1201594

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Schrägbügel mit Schraube M6, Anschlag zur Tragschiene, Befestigung der Tragschienen in einem Neigungswinkel von 30°, Höhe: 46 mm

Produkteigenschaften

- ✓ Die BG/S Bügel ermöglichen eine Befestigung der Tragschiene mit Abstand zur Montagefläche
- ✓ Neigungswinkel 30°

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918017408

Technische Daten

Maße

Höhe	46 mm
Länge	84 mm
Breite	20 mm

Allgemein

Material	Stahl
Beschichtung	verzinkt, dickschichtpassiviert
Farbe	silberfarben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	23150301
eCl@ss 4.1	23150301
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141143
eCl@ss 6.0	27141143
eCl@ss 7.0	27141143
eCl@ss 8.0	27141143

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
----------	----------

Schrägbügel - BG/SHA - 1201594

Klassifikationen

ETIM

ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC002625
ETIM 5.0	EC002625

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708

Zeichnungen

Maßzeichnung

