

Einbausteckverbinder - SACC-DSIV-FS-8CON-L180-THR SH - 1557549

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Buchse, 8-polig, M12-SPEEDCON, A-kodiert, geschirmt, Hinterwand-/Schraubmontage mit M12 Gewinde, mit geradem THR-Lötanschluss

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	60
GTIN	4046356284066

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)
Schutzart	IP67

Allgemein

Bemessungsstrom bei 40 °C	2 A
Bemessungsspannung	30 V
Polzahl	8
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Kodierung	A - Standard
Statusanzeige	Nein
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussart	THR-Lötanschluss
Steckzyklen	≥ 100
Montageart	Hinterwandmontage M12 x 1 mit Flachmutter

Material

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Material Kontaktträger	PA 66
Material Griffkörper	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt

Einbausteckverbinder - SACC-DSIV-FS-8CON-L180-THR SH - 1557549

Technische Daten

Material

Material Dichtung	FKM / EPDM
-------------------	------------

Leitung

Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
---------------------------------------	--

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27449001

ETIM

ETIM 3.0	EC002061
ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002062

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Approbationen

GOST / GOST /

Approbationsdetails


GOST 
--



Einbausteckverbinder - SACC-DSIV-FS-8CON-L180-THR SH - 1557549


Zeichnungen

Bohrplan




Einbausteckverbinder - SACC-DSIV-FS-8CON-L180-THR
SH - 1557549

Maßzeichnung



M12-Einbausteckverbinder


Maßzeichnung



THR-Tray Verpackung

Einbausteckverbinder - SACC-DSIV-FS-8CON-L180-THR SH - 1557549


Maßzeichnung



Gehäuseausschnitt für zweiteilige M12-Einbausteckverbinder, mit THR- und Wellenlötanschluss, Variante 1

Einbausteckverbinder - SACC-DSIV-FS-8CON-L180-THR SH - 1557549


Maßzeichnung



Gehäuseausschnitt für zweiteilige M12-Einbausteckverbinder, mit THR- und Wellenlötanschluss, Variante 2

Einbausteckverbinder - SACC-DSIV-FS-8CON-L180-THR SH - 1557549


Maßzeichnung



Gehäuseausschnitt für M12-Befestigungsgewinde, Montagewand mit Durchgangsbohrung (Alternativ mit Fläche als Verdrehschutz)

Einbausteckverbinder - SACC-DSIV-FS-8CON-L180-THR SH - 1557549

Schemazeichnung



Polbild Buchse M12, 8-polig, A-kodiert, Ansicht Buchsenseite

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>