

Durchgangsklemme - OTTA 6-P/P - 0790404

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Universalklemme mit Bolzen-Anschluss, mit Prüfbuchsen-schrauben, Querschnitt: 0,1 - 6 mm², Breite: 11 mm, Farbe: grau

Abbildung zeigt die Variante
OTTA 6

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918005511

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Allgemein

Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Nennstrom I _N	41 A
Nennspannung U _N	800 V (Die Nennspannung gilt für isolierte Kabelschuhe)
Offene Seitenwand	ja

Maße

Länge	43,5 mm
Breite	11 mm
Höhe NS 35/7,5	52 mm
Höhe NS 35/15	59,5 mm
Höhe NS 32	57 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,1 mm ²
-----------------------------	---------------------

Durchgangsklemme - OTTA 6-P/P - 0790404

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr max	6 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,1 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	6 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	10
Schraubengewinde	M4
Anzugsdrehmoment min	1,5 Nm
Anzugsdrehmoment max	1,8 Nm
Anschlussart	Bolzenanschluss
Anschluss gemäß Norm	DIN 46234
Querschnitt min.	0,1 mm ²
Querschnitt max.	6 mm ²
Augendurchmesser	4,3 mm
Bolzendurchmesser	4 mm
Anschluss gemäß Norm	DIN 46237
Querschnitt min.	0,5 mm ²
Querschnitt max.	2,5 mm ²
Augendurchmesser	4,3 mm
Bolzendurchmesser	4 mm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Durchgangsklemme - OTTA 6-P/P - 0790404

Approbationen

CSA / UL Recognized / GOST / BV / GOST /

Approbationsdetails

CSA 	
Nennspannung UN	600 V
Nennstrom IN	30 A
mm ² /AWG/kcmil	22-10

UL Recognized 	
Nennspannung UN	600 V
Nennstrom IN	30 A
mm ² /AWG/kcmil	

GOST 
--

BV



Zubehör

Abschlussdeckel

D-OTTA 6 - 0790417



Abteilungstrennplatte

Durchgangsklemme - OTTA 6-P/P - 0790404

Zubehör

ATP-OTTA 6 - 0790475



Schraubwerkzeug

SZS 1,0X6,5 VDE - 1205079



Brücke

EB 3-OTTA 6 - 3026036



EB 4-OTTA 6 - 3026049



EB 7-OTTA 6 - 3026052



Durchgangsklemme - OTTA 6-P/P - 0790404

Zubehör

EB 10- OTTA 6 - 0790420



Tragschiene

NS 32 PERF 2000MM - 1201002



NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Durchgangsklemme - OTTA 6-P/P - 0790404

Zubehör

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Durchgangsklemme - OTTA 6-P/P - 0790404

Zubehör

NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Durchgangsklemme - OTTA 6-P/P - 0790404

Zubehör

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Durchgangsklemme - OTTA 6-P/P - 0790404

Zubehör

Klemmenmarker unbeschriftet

ZB 10:UNBEDRUCKT - 1053001



UC-TM 10 - 0818069



UCT-TM 10 - 0829142



Klemmenmarker beschriftet

ZB 10 CUS - 0824941



UC-TM 10 CUS - 0824605



Durchgangsklemme - OTTA 6-P/P - 0790404

Zubehör

UCT-TM 10 CUS - 0829623



Endhalter

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276



E/NS 35 N - 0800886



E/UK - 1201442



Durchgangsklemme - OTTA 6-P/P - 0790404

Zubehör

E/UK 1 - 1201413




Zeichnungen

Schaltplan



Schaltplan



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>