

Einbausteckverbinder - SACC-SQ-M12MS-5CON-20-L180 - 1456433

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Stecker 5-polig, M12, A-kodiert, Vorderwand-/Vierkantflanschmontage, Wellenlöten

Produkteigenschaften

- ☒ Direkt einlöthbarer M12-Leiterplattensteckverbinder mit integriertem Torsionsschutz und Schirmanbindung



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4046356617048

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)
Schutzart	IP20

Allgemein

Bemessungsstrom bei 40 °C	4 A
Bemessungsspannung	60 V
Polzahl	5
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Kodierung	A - Standard
Normen/Bestimmungen	M12-Steckverbinder IEC 61076-2-101
Signalart/Kategorie	Universal
Statusanzeige	Nein
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussart	Lötstifte
Montageart	Vorderwandmontage Vierkantflansch 20 mm Seitenlänge

Material

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Einbausteckverbinder - SACC-SQ-M12MS-5CON-20-L180 - 1456433

Technische Daten

Material

Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Kontaktträger	PA 66
Material Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Dichtung	NBR

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103

ETIM

ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002061

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	39121413

Approbationen

UL Recognized / GOST / GOST /

Approbationsdetails

UL Recognized 	
Nennspannung UN	60 V
Nennstrom IN	4 A
mm²/AWG/kcmil	26-20

Einbausteckverbinder - SACC-SQ-M12MS-5CON-20-L180 - 1456433


Approbationen

GOST 




Zeichnungen

Bohrplan



Einbausteckverbinder - SACC-SQ-M12MS-5CON-20-L180 - 1456433


Maßzeichnung



M12-Einbaustecker, Vierkantflansch

Einbausteckverbinder - SACC-SQ-M12MS-5CON-20-L180 - 1456433

Schemazeichnung



Polbild M12-Stecker, 5-polig, A-kodiert, Ansicht Stiftseite

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>