

D-SUB-Steckverbinder - VS-09-IBS-ST - 1689271

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



D-SUB Komplettsteckverbinder, für INTERBUS, Shell-Größe 1, Stift, Schraubanschluss, geschirmt, Anschlussrichtung gerade, Schutzart IP67



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918892746

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Polzahl	9
Geschirmt	ja
Steckzyklen	≥ 200
Anschlussart	Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt	0,14 mm ² ... 0,5 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG	26 ... 20
Leitungsaußendurchmesser	5 mm ... 9 mm
Kabelabgang	schräg
Farbe	grau

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 70 °C
Schutzart	IP67

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PA
Material Kontaktträger	PBTP
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Material Kabeldichtung	CR/NBR

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung (III/3)	63 V
----------------------------	------

D-SUB-Steckverbinder - VS-09-IBS-ST - 1689271

Technische Daten

Elektrische Kennwerte

Bemessungsstoßspannung	0,5 kV
Bemessungsstrom	1 A

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27261203
eCl@ss 7.0	27440202
eCl@ss 8.0	27440202

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Zubehör

Schutzdeckel

VS-09-SD - 1887086




Zeichnungen

Maßzeichnung

D-SUB Steckverbinder

D-SUB-Steckverbinder - VS-09-IBS-ST - 1689271

Schemazeichnung



Stecker D-SUB 09

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>