

## Verdrahtungskanal - CD-HF 100X80 - 3240363

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Verdrahtungskanal, lichtgrau, halogenfrei, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 100 mm, Höhe: 80 mm, Länge: 2000 mm

Abbildung zeigt Variante in grau

### Produkteigenschaften

- ✓ Werkzeugloses, gratfreies Herausbrechen der Stege durch Sollbruchstelle
- ✓ Schnelle und übergangslose Erstellung von T- und Kreuzverbindungen durch eine weitere Sollbruchstelle im Verdrahtungskanalboden
- ✓ Die breiten, abgeschrägten Köpfe der Verdrahtungskanalstege gewährleisten eine leichte Montage und perfekten Halt des Deckels
- ✓ Sicherer Halt der verlegten Leiter durch seitlich an den Stegen einrastbare Drahthalteklammern
- ✓ Sicherer Halt des Deckels bei waagerechter und senkrechter Montage

### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 6             |
| GTIN               | 4046356508483 |

### Technische Daten

#### Maße

|            |         |
|------------|---------|
| Länge (b)  | 2000 mm |
| Höhe       | 80 mm   |
| Breite (a) | 100 mm  |

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C |
|-------------------------------|------------------|

#### Allgemein

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Farbe                          | lichtgrau   |
| Inhaltsstoffe                  | halogenfrei |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0          |
| Material                       | PC/ABS      |

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27140602 |
| eCl@ss 4.1 | 27140602 |

## Verdrahtungskanal - CD-HF 100X80 - 3240363

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 5.0 | 27140602 |
| eCl@ss 5.1 | 27140602 |
| eCl@ss 6.0 | 27400703 |
| eCl@ss 7.0 | 27400703 |
| eCl@ss 8.0 | 27400703 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000012 |
| ETIM 3.0 | EC000012 |
| ETIM 4.0 | EC000012 |
| ETIM 5.0 | EC000012 |



#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211812 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121411 |
| UNSPSC 11     | 39121411 |
| UNSPSC 12.01  | 39121708 |
| UNSPSC 13.2   | 39121411 |

### Approbationen

CSA / UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung /

#### Approbationsdetails



### Zubehör

#### Abdeckung

# Verdrahtungskanal - CD-HF 100X80 - 3240363

## Zubehör

CD-HF COVER 100 - 3240367



---

## Verdrahtungskanal

CD WR - 3240284



---

## Blindstopfen

RVT-PA 4 - 3240498



RVT-PA 6 - 3240499



---

## Nietwerkzeug

UNIFOX-RVT P 4 - 1212478



## Verdrahtungskanal - CD-HF 100X80 - 3240363


### Zubehör

UNIFOX-RVT P 6 - 1212509



### Zeichnungen

#### Maßzeichnung



Die Bodenlochung ist nach DIN EN 50085

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>