

Schildchenträger - CARRIER-TM 300 - 0828282

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Schildchenträger, grau, unbeschriftet, Montageart: Verrasten in flacher Schildchennut, Schriftfeldgröße: 10,5 x 300 mm

Produkteigenschaften

- Einrastbar bei allen Klemmen aus dem CLIPLINE complete System mit flacher, seitlicher Schildchennut
- Zur Aufnahme von ZB ..., UC-TM ..., oder UCT-TM ... Klemmenmarkern, dadurch vergrößert sich die Beschriftungsfläche

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25
GTIN	4046356478526

Technische Daten

Maße

Länge (b)	300 mm
Breite (a)	9,9 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
--------------------------------------	-------------------

Allgemein

Farbe	grau
Material Basiselement	PA
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material	PA

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137

Schildchenträger - CARRIER-TM 300 - 0828282

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27141137
------------	----------

ETIM

ETIM 3.0	EC001032
ETIM 4.0	EC001032
ETIM 5.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>