

Durchgangsklemme - UK 3-MVSTB-5,08-LA 24RD - 3002102

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Durchgangsklemme, Nennstrom: 12 A, Nennspannung: 250 V, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Montageart: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5, Polzahl: 1, Rastermaß: 5,08 mm, Breite: 5,08, Farbe: grau

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918090111

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2

Allgemein

Belastungsstrom maximal	12 A (bei 4 mm ² Leiterquerschnitt)
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Nennstrom I _N	12 A
Nennspannung U _N	250 V (wird durch die LED bestimmt)
Polzahl	1

Anschlussdaten

Anschlussbezeichnung	1. Etage Anschluss links
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²

Durchgangsklemme - UK 3-MVSTB-5,08-LA 24RD - 3002102

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,2 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,2 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	1 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	1 mm ²
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Lehrdorn	A3
Schraubengewinde	M3
Anzugsdrehmoment min	0,5 Nm
Anzugsdrehmoment max	0,6 Nm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410

Durchgangsklemme - UK 3-MVSTB-5,08-LA 24RD - 3002102

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / GOST / IECEE CB Scheme / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized

Usegroups	B	C
Nennspannung UN	250 V	300 V
Nennstrom IN	20 A	20 A
mm ² /AWG/kcmil	30-12	30-12

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	12 A
mm ² /AWG/kcmil	0.2-4

cUL Recognized

Usegroups	B	C
Nennspannung UN	250 V	300 V
Nennstrom IN	20 A	20 A
mm ² /AWG/kcmil	30-12	30-12

GOST

IECEE CB Scheme

Durchgangsklemme - UK 3-MVSTB-5,08-LA 24RD - 3002102

Approbationen

Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	12 A
mm ² /AWG/kcmil	0.2-4



Zubehör

Trennplatte

DP-UK 3-MVSTB - 3002445



TS-KK 3 - 2770215



Abschlussdeckel

D-UK 3-MVSTB - 3002089



Klemmenmarker unbeschriftet

Durchgangsklemme - UK 3-MVSTB-5,08-LA 24RD - 3002102

Zubehör

SBS 5:UNBEDRUCKT - 1007219



ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793



Schraubwerkzeug

SZS 0,6X3,5 - 1205053



Brücke

FBRI 10-5 N - 2770642



FBRI 12-5 N - 3000434



Durchgangsklemme - UK 3-MVSTB-5,08-LA 24RD - 3002102

Zubehör

FBRI 16-5 N - 3000476



FBRI 20-5 N - 3000515



FBRI 40-5 N - 3006823



EBL 2- 5 - 2303145



EBL 3- 5 - 2303158



Tragschiene

Durchgangsklemme - UK 3-MVSTB-5,08-LA 24RD - 3002102

Zubehör

NS 32 PERF 2000MM - 1201002



NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Durchgangsklemme - UK 3-MVSTB-5,08-LA 24RD - 3002102

Zubehör

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Durchgangsklemme - UK 3-MVSTB-5,08-LA 24RD - 3002102

Zubehör

NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Durchgangsklemme - UK 3-MVSTB-5,08-LA 24RD - 3002102

Zubehör

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Klemmenmarker beschriftet

ZB 5,08 CUS - 0824963



Endhalter

Durchgangsklemme - UK 3-MVSTB-5,08-LA 24RD - 3002102

Zubehör

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276



E/NS 35 N - 0800886



E/UK - 1201442



E/UK 1 - 1201413



Durchgangsklemme - UK 3-MVSTB-5,08-LA 24RD - 3002102

Zubehör

RS-KDS 2,5-LA - 1705126

FBRI 11-5 N - 3000421

FBRI 13-5 N - 3000447



FBRI 14-5 N - 3000450



FBRI 15-5 N - 3000463

FBRI 17-5 N - 3000489

Durchgangsklemme - UK 3-MVSTB-5,08-LA 24RD - 3002102

Zubehör

FBRI 18-5 N - 3000492

FBRI 19-5 N - 3000502

Zeichnungen

Maßzeichnung

