

PT 1,5/S-QUATTRO/2P BU

Artikelnummer: 3212400



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3212400>

Durchgangsreihenklemme, Anschlussart: Push-in- / Steckanschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4 046356 565325
Verkaufsgruppe	A670
VPE	50 stk.
Zolltarif	85369010
Katalogseitenangabe	Seite 298 (CL1-2011)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 12.02.2010



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	4
Farbe	blau

Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Maße

Breite	3,5 mm
Länge	78,5 mm
Höhe NS 35/7,5	32 mm
Höhe NS 35/15	39,5 mm

Technische Daten

Belastungsstrom maximal	17,5 A (bei 1,5 mm ² Leiterquerschnitt)
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 61984
Nennstrom I _N	17,5 A (Derating beachten)
Nennspannung U _N	500 V
Offene Seitenwand	ja

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	14
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	1 mm ²
Anschlussart	Push-in- / Steckanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Lehrdorn	A1 / B1

Approbationen



Approbationen

CUL, GOST, UL

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
5146040	CLIP-PROJECT ADVANCED	Mehrsprachige Software zur komfortablen Projektierung der Produkte von Phoenix Contact auf Normtragschienen und dem zusätzlich integrierten Softwaremodul TRABTECH-select zur Planung umfassender Überspannungsschutzkonzepte.
5146053	CLIP-PROJECT PROFESSIONAL	Mehrsprachige Software zur Klemmenleistenprojektierung. Ein Marking-Modul erlaubt die professionelle Beschriftung vom Markern und Labeln zur Kennzeichnung von Klemmen, Leitern und Kabeln sowie Geräten. Das zusätzlich integrierte Softwaremodul TRABTECH-select zur Planung umfassender Überspannungsschutzkonzepte.
3213056	FBS 10-3,5	Brücke, Polzahl: 10, Farbe: rot
3213125	FBS 10-3,5 BU	Brücke, Polzahl: 10, Farbe: blau
3213014	FBS 2-3,5	Brücke, Polzahl: 2, Farbe: rot
3213086	FBS 2-3,5 BU	Brücke, Polzahl: 2, Farbe: blau
3213069	FBS 20-3,5	Brücke, Polzahl: 20, Farbe: rot
3213138	FBS 20-3,5 BU	Brücke, Polzahl: 20, Farbe: blau
3213027	FBS 3-3,5	Brücke, Polzahl: 3, Farbe: rot
3213099	FBS 3-3,5 BU	Brücke, Polzahl: 3, Farbe: blau
3213030	FBS 4-3,5	Brücke, Polzahl: 4, Farbe: rot
3213109	FBS 4-3,5 BU	Brücke, Polzahl: 4, Farbe: blau
3213043	FBS 5-3,5	Brücke, Polzahl: 5, Farbe: rot
3213112	FBS 5-3,5 BU	Brücke, Polzahl: 5, Farbe: blau
Brücken		
3214356	RB ST (2,5/4)-1,5/S	Reduzierbrücke, Polzahl: 2, Farbe: rot
3213250	RB ST 6-1,5/S	Reduzierbrücke, Polzahl: 2, Farbe: rot

Deckel

3212426	D-PT 1,5/S-QUATTRO/2P	Deckel, Länge: 78,5 mm, Breite: 2,2 mm, Farbe: grau
---------	-----------------------	---

Markierung

0809298	GBS-ZB/26X6	Gruppenbezeichnungsschild, einrastbar in Klemmenmitte für Schraub-, Zugfeder- und Schnellanschlussklemmen, beschriftbar mit Einsteckstreifen ESL 26 x 6 mm oder EST 25 x 6 mm, im Fußteil mit Zackband, Länge: 29 mm
3040588	PC	Kodierstern, Länge: 3 mm, Breite: 3 mm, Höhe: 6 mm, Farbe: rot
0828295	TMT (EX9,5)R	Marker für Klemmen, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, Montageart: Verrasten in Universalschildchennut, Verrasten in flacher Schildchennut, Schriftfeldgröße: 9,5 x ... mm
0829415	ZB 3,5 CUS	Zackband, Streifen, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm
0829414	ZB 3,5:UNBEDRUCKT	Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Plotter, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm
0829394	ZBF 3,5 CUS	Zackband flach, Streifen, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm
0829392	ZBF 3,5:UNBEDRUCKT	Zackband flach, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Plotter, Montageart: Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm

Montage

3030815	ATP-ST QUATTRO	Abteilungstrennplatte, Länge: 90,9 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 45 mm, Farbe: grau
3022276	CLIPFIX 35-5	Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder Tragschiene NS 35/15, bestückbar mit Zackband ZB 5 und ZBF 5, Klemmleistenmarker KLM 2 und KLM, Parkmöglichkeit für FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau
1201442	E/UK	Endhalter, zur Montage auf Tragschiene NS 32 oder NS 35/7,5
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Tragschiene, Material: Aluminium, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1207640	NS 35/ 7,5 PERF 755MM	Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 755 mm
1207653	NS 35/ 7,5 PERF 955MM	Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 955 mm
1207666	NS 35/ 7,5 PERF 1155MM	Tragschiene NS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 1155 mm
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2000 mm

1208131	NS 35/ 7,5 PERF/...	Tragschiene, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, Farbe: silberfarben
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1208115	NS 35/ 7,5 UNPERF/...	Tragschiene, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, Farbe: silberfarben
1208128	NS 35/ 7,5 UNPERF/SO/...	Tragschiene, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, Farbe: silberfarben
0801377	NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM	Tragschiene, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Tragschiene, Material: verzinkt, gelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Tragschiene, Material: verzinkt, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, 1,5 mm dick, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1208144	NS 35/15 UNPERF/...	Tragschiene, Breite: 35 mm, Höhe: 15 mm, Farbe: silberfarben
1208157	NS 35/15 UNPERF/SO/...	Tragschiene, Breite: 35 mm, Höhe: 15 mm, Farbe: silberfarben
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Tragschiene, Material: verzinkt, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m

Stecker/Adapter

0201731	MPS-IH BK	Isolierhülse, Farbe: schwarz
0201689	MPS-IH BU	Isolierhülse, Farbe: blau
0201702	MPS-IH GN	Isolierhülse, Farbe: grün
0201728	MPS-IH GY	Isolierhülse, Farbe: grau
0201676	MPS-IH RD	Isolierhülse, Farbe: rot
0201715	MPS-IH VT	Isolierhülse, Farbe: violett
0201663	MPS-IH WH	Isolierhülse, Farbe: weiß
0201692	MPS-IH YE	Isolierhülse, Farbe: gelb
0201744	MPS-MT	Prüfstecker

Werkzeug

1204504	SZF 0-0,4X2,5	Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,4x2,5x75mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz
---------	---------------	---

Ergänzende Produkte

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
3212882	PR 1,5/S	Verrastung, Farbe: orange
3212895	PR 1,5/S/2	Verrastung, Farbe: orange
3212905	PRZ 1,5/S	Verrastung, Breite: 3,5 mm, Länge: 3 mm, Farbe: orange
3212918	PZ 1,5/S/2	Zugentlastung, Farbe: schwarz
Stecker/Adapter		
3212484	PP-H 1,5/S/1	Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grau
3212497	PP-H 1,5/S/1 BU	Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: blau
3212507	PP-H 1,5/S/1 GNYE	Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grün-gelb
3212659	PP-H 1,5/S/1-L	Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grau
3212662	PP-H 1,5/S/1-L BU	Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: blau
3212675	PP-H 1,5/S/1-L GNYE	Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grün-gelb
3212688	PP-H 1,5/S/1-M	Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grau
3212691	PP-H 1,5/S/1-M BU	Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: blau
3212701	PP-H 1,5/S/1-M GNYE	Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grün-gelb
3212714	PP-H 1,5/S/1-R	Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grau
3212727	PP-H 1,5/S/1-R BU	Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: blau

3212730	PP-H 1,5/S/1-R GNYE	Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grün-gelb
3212594	PP-H 1,5/S/10	Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 10, Querschnitt: 0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG 26 - 14, Breite: 35 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grau
3212604	PP-H 1,5/S/11	Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 11, Querschnitt: 0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG 26 - 14, Breite: 38,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grau
3212617	PP-H 1,5/S/12	Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 12, Querschnitt: 0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG 26 - 14, Breite: 42 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grau
3212620	PP-H 1,5/S/13	Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 13, Querschnitt: 0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG 26 - 14, Breite: 45,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grau
3212633	PP-H 1,5/S/14	Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 14, Querschnitt: 0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG 26 - 14, Breite: 49 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grau
3212646	PP-H 1,5/S/15	Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 15, Querschnitt: 0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG 26 - 14, Breite: 52,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grau
3212510	PP-H 1,5/S/2	Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 2, Querschnitt: 0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG 26 - 14, Breite: 7 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grau
3212523	PP-H 1,5/S/3	Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 3, Querschnitt: 0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG 26 - 14, Breite: 10,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grau
3212536	PP-H 1,5/S/4	Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 4, Querschnitt: 0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG 26 - 14, Breite: 14 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grau
3212549	PP-H 1,5/S/5	Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 5, Querschnitt: 0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG 26 - 14, Breite: 17,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grau
3212552	PP-H 1,5/S/6	Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 6, Querschnitt: 0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG 26 - 14, Breite: 21 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grau
3212565	PP-H 1,5/S/7	Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 7, Querschnitt: 0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG 26 - 14, Breite: 24,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grau
3212578	PP-H 1,5/S/8	Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 8, Querschnitt: 0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG 26 - 14, Breite: 28 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grau
3212581	PP-H 1,5/S/9	Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 9, Querschnitt: 0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG 26 - 14, Breite: 31,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grau

Zeichnungen

Schaltplan



Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten