

Schutzdeckel - HC-B 32-SD-FQU/FS - 1646120

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



HEAVYCON Schutzdeckel, Bauform B32, für Untergehäuse mit Querbügel, mit Fangschnur, IP54, PA

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918927301

Technische Daten

Maße

Durchmesser Fangschnuröse	30 mm
---------------------------	-------

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 100 °C

Allgemein

Bauform	B32
Ausführung	für Unterbauegehäuse mit Querverriegelung
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Dichtung vorhanden	nein
Montagehinweis	Kunststoffschutzdeckel zum kurzfristigen Schutz

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440209

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437

Schutzdeckel - HC-B 32-SD-FQU/FS - 1646120

Klassifikationen

ETIM


ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212113
UNSPSC 7.0901	39121712
UNSPSC 11	39121712
UNSPSC 12.01	39121712
UNSPSC 13.2	39121712

Zeichnungen

Maßzeichnung



Schutzdeckel, B32