

Schützschild-Marker - SS-3R 20X7 WH - 0807740

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Schildchenmatte, für Siemens Schaltgeräteserie SIRIUS 3R, 40-teilig, 20 Streifen à 2 Schilder, beschriftbar mit B-STIFT, CMS-System oder BMKT-Etiketten, Schriftfeldgröße: 20 x 7 mm

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918156954

Technische Daten

Maße

Länge (b)	20 mm
Breite (a)	7 mm

Umgebungsbedingungen

Wischbeständigkeit	DIN 30646
Wischbeständigkeit	DIN VDE 0611-1
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C

Allgemein

Hinweis	CMS beschriftbar
Farbe	weiß
Material Basiselement	ABS
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material	ABS
Anzahl der Einzelschilder	40
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	2
Anzahl der Kennzeichnungsstreifen	20

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190218
eCl@ss 4.1	24190218
eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137

Schützschild-Marker - SS-3R 20X7 WH - 0807740

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Zeichnungen