

## Marker für Klemmen - UCT-TMF 12 YE - 0829211

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Marker für Klemmen, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Montageart: Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 12 mm, Schriftfeldgröße: 11,2 x 4,7 mm

### Produkteigenschaften

- ✓ Die UniCard-Beschriftungsfamilie UCT-TMF ... bietet Marker für Produkte mit hohen und flachen Schildchennuten
- ✓ Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben

### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 10            |
| GTIN               | 4046356562966 |

### Technische Daten

#### Maße

|            |          |
|------------|----------|
| Länge (b)  | 5 mm     |
| Höhe       | 1,64 mm  |
| Breite (a) | 11,45 mm |

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit            | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 120 °C           |

#### Allgemein

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Hinweis                                | Thermotransfer beschriftbar |
| Farbe                                  | gelb                        |
| Inhaltsstoffe                          | silikon- und halogenfrei    |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94         | V0                          |
| Material                               | PC                          |
| Material                               | PC                          |
| Anzahl der Einzelschilder              | 30                          |
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile    | 5                           |
| RoHS Konform                           | ja                          |
| Bedruckbarkeit                         | Thermotransfer              |
| Bedruckbarkeit                         | Tintenstrahldruck           |
| Test auf lackbenetzungsstörende Stoffe | VW PV 3.10.7:2005-02        |
| Ergebnis                               | Prüfung bestanden           |

# Marker für Klemmen - UCT-TMF 12 YE - 0829211

## Technische Daten

### Allgemein

|                                                             |                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Witterungsbeständigkeit Prüfspezifikation</b>            | in Anlehnung an DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
| <b>Prüfdauer</b>                                            | 96 h                                      |
| <b>Ergebnis Wischbeständigkeitsprüfung</b>                  | Prüfung bestanden                         |
| <b>Salznebel Prüfspezifikation</b>                          | DIN EN 60068-2-11:2000-02                 |
| <b>Prüfdauer</b>                                            | 96 h                                      |
| <b>Ergebnis Salznebelprüfung</b>                            | Prüfung bestanden                         |
| <b>Kondenswasser-Wechselklima mit SO2 Prüfspezifikation</b> | DIN 50018:1997-06                         |
| <b>Klimastufe</b>                                           | KFW 1,0 S                                 |
| <b>Zyklen</b>                                               | 2                                         |
| <b>Ergebnis Kondenswasserprüfung</b>                        | Prüfung bestanden                         |
| <b>Wischfestigkeit der Aufschriften Prüfspezifikation</b>   | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07       |
| <b>Ergebnis</b>                                             | Prüfung bestanden                         |

## Klassifikationen

### eCl@ss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>eCl@ss 4.0</b> | 24190208 |
| <b>eCl@ss 4.1</b> | 24190208 |
| <b>eCl@ss 5.0</b> | 27149103 |
| <b>eCl@ss 5.1</b> | 27141137 |
| <b>eCl@ss 6.0</b> | 27141137 |
| <b>eCl@ss 7.0</b> | 27141137 |
| <b>eCl@ss 8.0</b> | 27141137 |

### ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 2.0</b> | EC000761 |
| <b>ETIM 3.0</b> | EC000761 |
| <b>ETIM 4.0</b> | EC000761 |
| <b>ETIM 5.0</b> | EC000761 |

### UNSPSC

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>UNSPSC 6.01</b>   | 30211811 |
| <b>UNSPSC 7.0901</b> | 39121410 |
| <b>UNSPSC 11</b>     | 39121410 |
| <b>UNSPSC 12.01</b>  | 39121410 |
| <b>UNSPSC 13.2</b>   | 39121410 |

## Zubehör

## Magazin

# Marker für Klemmen - UCT-TMF 12 YE - 0829211

## Zubehör

THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 - 5146563



---

## Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>