

WR 2 - Reparaturstation

BestellNr.:0053377699



WR 2 Reparaturstation 300 W

Preis-/ Leistungsverhältnis steht im Vordergrund
Die WR 2 von Weller ist eine vielseitig verwendbare Reparaturstation für professionelle Reparaturarbeiten an elektronischen Baugruppen neuester Technologie in der industriellen Fertigungstechnik, sowie im Reparatur- und Laborbereich.
Der Station WR 2 stehen zwei unabhängig werkzeugspezifische Kanäle zur automatischen Werkzeugerkennung und Aktivierung der entsprechenden Regelparameter zur Verfügung. Gleichzeitiges Löten und Entlöten, oder Löten und mit Heißluft arbeiten ist dabei möglich.
Alle Weller Lötwerkzeuge wie LötKolben, Lötbäder, Entlötkolben oder Heißluftkolben sind anschließbar. Die Weller Micro-Tools können an dieser Station nicht betrieben werden.

Qualitätsmerkmale

- 2 unabhängige Kanäle mit automatischer Werkzeugerkennung für den gleichzeitigen Betrieb von 2 Lötwerkzeugen.
- Alle Lötwerkzeuge, wie LötKolben, Lötbäder bis 200 W, Entlötkolben bis 80 W oder Heißluftkolben bis 100 W sind anschließbar.
- Weller MicroTools können an der WR 2 nicht betrieben werden.
- Eingebaute DrehschieberPumpe zur Vakuum und Luftdurchflusserzeugung.
- ECOTaste
- Frei programmierbare Taste für wiederkehrende Funktionen.
- ESD sicher
- .

Technische Daten

Display Technologie	LC
Potentialausgleich / harte Erdungsausführung	Werkseinstellung
Anmerkung Temperatursteuerung	Tasten
Bildschirm inbegriffen & Größe	Groß
Zertifikate	.
Bilschirm Informationsinhalt	Hoch

ESD-safe	Ja
Potentialausgleich / harte Erdung	Ja
Bildschirmhintergrund	Nein
Antistatikgehäuse	Ja
Max. Vakuum	0.7 bar
Luftmenge Heißluft	10.0 l/min
Temperaturstabilität	5 °C
Wattleistung der Stromversorgungseinheit	300 W
Netzversorgungsspannung	230 V
Stromversorgungsfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	230 V
Schutzklasse Lötkolben	3
Schutzklasse Kontrollelement / Stromversorgungseinheit	1
Temperaturgenauigkeit	9 °C
Temperaturregelung	50 - 550 °C

Verpackungsinformation

Verpackungsgröße (Anzahl pro Verpackung)	1
--	---