

## Kabelverschraubung - HC-M-KV-T-M32 - 1646201

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Metall-Verschraubung mit Leitungsbiegeschutz und Zugentlastung, Gewindelänge: 8 mm,  
Leitungsdichtbereich : 18 - 27 mm, Klemmbereich: 20 - 30 mm SW 40, Verschraubung: M32

### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 10            |
| GTIN               | 4017918941345 |

### Technische Daten

#### Maße

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Schlüsselweite-Überwurfmutter          | 41 mm                 |
| Schlüsselweite Stutzen                 | 40 mm                 |
| Länge Anschlussgewinde                 | 8 mm                  |
| Leitungsaußendurchmesser               | 18 mm ... 27 mm       |
| Leitungsdichtbereich                   | 18,00 mm ... 27,00 mm |
| Klemmbereich der Zugentlastungsschelle | 20,00 mm ... 30,00 mm |

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Schutzart                     | IP65             |
| Schutzart                     | IP65             |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 80 °C |

#### Allgemein

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Material Verschraubung    | Messing, vernickelt |
| Material Druckschraube    | Messing, vernickelt |
| Material Kabeldichtung    | Perbunan            |
| Material O-Ring           | NBR                 |
| Gewindeart Anschlussseite | M32                 |
| Farbe                     | silberfarben        |

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27141209 |
| eCl@ss 4.1 | 27141209 |
| eCl@ss 5.0 | 27149109 |

# Kabelverschraubung - HC-M-KV-T-M32 - 1646201

## Klassifikationen

### eCl@ss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>eCl@ss 5.1</b> | 27149109 |
| <b>eCl@ss 6.0</b> | 27149109 |
| <b>eCl@ss 7.0</b> | 27149109 |
| <b>eCl@ss 8.0</b> | 27149109 |

### ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 2.0</b> | EC000441 |
| <b>ETIM 3.0</b> | EC000441 |
| <b>ETIM 4.0</b> | EC000441 |
| <b>ETIM 5.0</b> | EC000441 |


### UNSPSC

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>UNSPSC 6.01</b>   | 30211808 |
| <b>UNSPSC 7.0901</b> | 39121408 |
| <b>UNSPSC 11</b>     | 39121408 |
| <b>UNSPSC 12.01</b>  | 39121408 |
| <b>UNSPSC 13.2</b>   | 39121408 |

## Zeichnungen

## Kabelverschraubung - HC-M-KV-T-M32 - 1646201

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>