

## Etikett - EML (70X32)R YE - 0817073

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Etikett, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 70 x 32 mm

Abbildung zeigt die  
Produktvariante EML (20X8)R YE

### Produkteigenschaften

- ☒ Für die individuelle Gestaltung steht eine große Anzahl an unterschiedlichen Markergrößen und -farben zur Verfügung
- ☒ Exaktes Schriftbild und hohe Klebekraft
- ☒ Bei Einsatz von hochwertigen Farbbändern ist die Beschriftung gegen Lösungsmittel beständig und auch unter rauen industriellen Bedingungen einsetzbar
- ☒ Die Materialien EML ... sind UL gelistet
- ☒ Eine spezielle Verpackung schützt angebrochene Rollen vor Verschmutzung in industrieller Umgebung
- ☒ Die selbstklebenden Gerätemarker EML ... sind für die Kennzeichnung von unterschiedlichen Betriebsmitteln im Steuerungs-, Anlagen- und Schaltschrankbau entwickelt worden

### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 1             |
| GTIN               | 4046356107754 |

### Technische Daten

#### Maße

|            |       |
|------------|-------|
| Länge (b)  | 70 mm |
| Breite (a) | 32 mm |

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wischbeständigkeit            | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)                                                                                    |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 150 °C                                                                                              |
| Umgebungstemperatur (Montage) | > 5 °C                                                                                                         |
| Empfohlene Lagerkonditionen   | 21 °C / 50% relative Luftfeuchtigkeit. Eine Aufbewahrung bis zur Verarbeitung in Polybeuteln ist zu empfehlen. |

#### Allgemein

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Farbe                               | gelb                     |
| Inhaltsstoffe                       | silikon- und halogenfrei |
| Material                            | Polyester                |
| Anzahl der Einzelschilder           | 1000                     |
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 1                        |

# Etikett - EML (70X32)R YE - 0817073

## Technische Daten

### Allgemein

|                                                             |                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>RoHS Konform</b>                                         | ja                                        |
| <b>Kleber</b>                                               | Acrylat                                   |
| <b>Bedruckbarkeit</b>                                       | Thermotransfer                            |
| <b>Test auf lackbenetzungstörende Stoffe</b>                | VW PV 3.10.7:2005-02                      |
| <b>Ergebnis</b>                                             | Prüfung bestanden                         |
| <b>Witterungsbeständigkeit Prüfspezifikation</b>            | in Anlehnung an DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
| <b>Prüfdauer</b>                                            | 96 h                                      |
| <b>Ergebnis Wischbeständigkeitsprüfung</b>                  | Prüfung bestanden                         |
| <b>Salznebel Prüfspezifikation</b>                          | DIN EN 60068-2-11:2000-02                 |
| <b>Prüfdauer</b>                                            | 96 h                                      |
| <b>Ergebnis Salznebelprüfung</b>                            | Prüfung bestanden                         |
| <b>Kondenswasser-Wechselklima mit SO2 Prüfspezifikation</b> | in Anlehnung an DIN 50018:2013-05         |
| <b>Klimastufe</b>                                           | AHT 1,0 S                                 |
| <b>Zyklen</b>                                               | 2                                         |
| <b>Ergebnis Kondenswasserprüfung</b>                        | Prüfung bestanden                         |
| <b>Wischfestigkeit der Aufschriften Prüfspezifikation</b>   | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07       |
| <b>Ergebnis</b>                                             | Prüfung bestanden                         |
| <b>Stärke Folie</b>                                         | 55 µm                                     |
| <b>Stärke Klebstoff</b>                                     | 20 µm                                     |

## Klassifikationen

### eCl@ss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>eCl@ss 4.0</b> | 24190219 |
| <b>eCl@ss 4.1</b> | 24190219 |
| <b>eCl@ss 5.0</b> | 27149103 |
| <b>eCl@ss 5.1</b> | 27141137 |
| <b>eCl@ss 6.0</b> | 27141137 |
| <b>eCl@ss 7.0</b> | 27141137 |
| <b>eCl@ss 8.0</b> | 27141137 |

### ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 2.0</b> | EC000761 |
| <b>ETIM 3.0</b> | EC000761 |
| <b>ETIM 4.0</b> | EC000761 |
| <b>ETIM 5.0</b> | EC000761 |

### UNSPSC

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>UNSPSC 6.01</b>   | 30211811 |
| <b>UNSPSC 7.0901</b> | 39121410 |
| <b>UNSPSC 11</b>     | 39121410 |
| <b>UNSPSC 12.01</b>  | 39121410 |
| <b>UNSPSC 13.2</b>   | 39121410 |

## Etikett - EML (70X32)R YE - 0817073

### Approbationen

---

UL Recognized /

---

### Approbationsdetails

UL Recognized 

### Zubehör

### Farbband

THERMOMARK-RIBBON 110 - 5145384



---

### Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>