

SACC-DSI-M12FS-17CON-M16/0,5

Artikelnummer: 1419739



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1419739>

Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 17-polig, M12-SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 0,5 m halogenfreier TPE-Litze, 17 x 0,14 mm²



Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	 4 046356 533584
Verkaufsgruppe	D125
VPE	1 stk.
Zolltarif	85444290
Katalogseitenangabe	Seite 44 (PC-2011)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
29.09.2009



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Bemessungsstrom bei 40 °C	1,5 A
Bemessungsspannung	30 V
Polzahl	17

Durchgangswiderstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Isolationswiderstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Kabellänge	0,5 m
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)

Allgemeine Kennwerte

Normen/Bestimmungen	M12-Steckverbinder IEC 61076-2-101
Kodierung	A - Standard
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Kontaktträger	PA 66
Material Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Dichtung	NBR
Montageart	Hinterwandmontage M16 x 1,5 mit Flachmutter
Anschlussart	Einzellitzen
Statusanzeige	Nein

Kennwerte Leitung

Kabeltyp	TPE-Litze
Leiterquerschnitt	0,14 mm ²
AWG Signalleitung	26
Aderfarben	farbcodiert DIN 47100
Material Aderisolation	TPE
Material Leiter	verzinnte Cu-Litze
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C (Kabel, feste Verlegung)

Approbationen





Approbationen

UL


Zeichnungen

Maßzeichnung



Gehäuseausschnitt für M16-Befestigungsgewinde, Montagewand mit Gewinde

Gehäuseausschnitt für M16-Befestigungsgewinde, Montagewand mit Durchgangsbohrung (Alternativ mit Fläche als Verdrehschutz)




Schaltplan

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GYPK
12	RDBU
13	WHGN
14	BNGN
15	WHYE
16	YEBN
17	WHGY

Kontaktbelegung der M12-Buchse

Schemazeichnung

Polbild Buchse M12, 17-polig, Ansicht Buchsenseite



Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten