

Kabeleinführungssystem mit Biegeschutzspirale für zusätzliche Funktionssicherheit



## SKINTOP® CLICK BS

### Anwendung

Das innovative CLICK-System jetzt auch mit zusätzlicher Biegeschutzspirale, zum Schutz und zur Sicherung von flexiblen Kabeln und Leitungen. An elektronischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0730 gegen übermäßige Biegung zu schützen. Zur Sicherung und Schonung von Kabeln für z. B.


- Handgeräte
- bewegliche Maschinenteile
- Apparatebau
- Light- and Sound Bereich
- Roboterindustrie

### Vorteil

- bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem
- einfache, freie Montage in jeder Position
- weniger Teile, keine Gegenmutter mehr nötig
- unverlierbar
- kein Gewinde benötigt
- vibrationsgeschützt
- höchste Qualität
- Zugentlastung gem. EN 50262
- IP 68, hermetisch abgedichtet
- zuverlässiger Biegeschutz zur Kabelsicherung und Funktionssicherung

### Hinweis

- Demontagewerkzeug im Lieferumfang enthalten.



## Technische Daten

**RAL** Lieferfarbe  
RAL 7001 silbergrau  
RAL 7035 lichtgrau  
RAL 9005 schwarz/UV-beständig

**M** Material  
Körper: Spezial Polyamid  
Dichtung: Spezial Elastomer

**IP** Schutzart  
IP 68

**T** Temperaturbereich  
-20°C bis +100°C

Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Größe	S (Wandstärke mm)	Klemmbereich mm	M (Bohrung mm)	SW1 / SW2 mm	D mm	C mm	VPE Stück	5 Stück Euro	100 Stück Euro	200 Stück Euro	1000 Stück Euro
<b>SKINTOP® CLICK BS lichtgrau</b>												
53112888	CLICK BS 16	1 - 4	5 - 9	16,3 (-0,2)	19 / 22	8	94	50	83,50	70,03	62,03	58,68
53112889	CLICK BS 20	1 - 4	7 - 13	20,3 (-0,2)	25 / 27	8	108	25	94,42	87,68	79,19	74,39
53112890	CLICK BS 25	1 - 4	9 - 17	25,3 (-0,2)	30 / 34	8	127	25	145,43	132,78	127,25	113,11
<b>SKINTOP® CLICK BS silbergrau</b>												
53112906	CLICK BS 16	1 - 4	5 - 9	16,3 (-0,2)	19 / 22	8	94	50	83,50	70,03	62,03	58,68
53112907	CLICK BS 20	1 - 4	7 - 13	20,3 (-0,2)	25 / 27	8	108	25	94,42	87,68	79,19	74,39
53112908	CLICK BS 25	1 - 4	9 - 17	25,3 (-0,2)	30 / 34	8	127	25	145,43	132,78	127,25	113,11
<b>SKINTOP® CLICK BS schwarz</b>												
53112909	CLICK BS 16	1 - 4	5 - 9	16,3 (-0,2)	19 / 22	8	94	50	83,50	70,03	62,03	58,68
53112911	CLICK BS 20	1 - 4	7 - 13	20,3 (-0,2)	25 / 27	8	108	25	94,42	87,68	79,19	74,39
53112912	CLICK BS 25	1 - 4	9 - 17	25,3 (-0,2)	30 / 34	8	127	25	145,43	132,78	127,25	113,11