

## Einrastschildchen - UC-EM (19X9) - 0827492

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Einrastschildchen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 19 x 9 mm

### Produkteigenschaften

- ✓ Die UniCard-Beschriftungsfamilie UC-EM ... bietet Marker für Geräte und Schaltgeräte verschiedenster Hersteller
- ✓ Der große Temperatureinsatzbereich ermöglicht die Verwendung der Schilder sowohl im Schaltschrank als auch im Feld
- ✓ Die Marker in Form einheitlicher Matten sind mit dem BLUEMARK LED einfach und schnell beschriftbar
- ✓ Die Matten bieten Platz für Funktionstexte
- ✓ Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck

### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 10            |
| GTIN               | 4046356459785 |

### Technische Daten

#### Maße

|            |       |
|------------|-------|
| Länge (b)  | 19 mm |
| Breite (a) | 9 mm  |

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit            | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 120 °C           |

#### Allgemein

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Farbe                               | weiß                     |
| Inhaltsstoffe                       | silikon- und halogenfrei |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94      | V2                       |
| Material                            | PA                       |
| Anzahl der Einzelschilder           | 20                       |
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 5                        |

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190208 |
| eCl@ss 4.1 | 24190208 |

## Einrastschildchen - UC-EM (19X9) - 0827492

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 5.0 | 27149103 |
| eCl@ss 5.1 | 27141137 |
| eCl@ss 6.0 | 27141137 |
| eCl@ss 7.0 | 27141137 |
| eCl@ss 8.0 | 27141137 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000761 |
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC000761 |
| ETIM 5.0 | EC000761 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39121410 |

### Zubehör

#### Magazin


P1 UC-MAG 5 - 5146118



### Zeichnungen

## Einrastschildchen - UC-EM (19X9) - 0827492

Piktogramm



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>