

Light Boy

Quality by
GEV

All-in-Line
Stecksystem –
schafft Ordnung in
Küche, Büro, Hobbyraum

Light Boy

- Bewegungsmelder
- Hausfeuchten
- Halogenstrahler
- Dämmerungsschalter
- Zeitschaltuhren
- Geräteschutz/Personenschutz

Com Boy

- Wechselsprechanlagen
- Türsprechanlagen
- Video-Türsprechanlagen
- Video-Überwachungsanlagen

FlammEx

- Rauch-/Gasmelder
- Löschdecke

GLORIA

- Feuerlöscher
- Löschbox

GEV
Gutkes Elektro Vertriebs GmbH
Postfach 730 308
30552 Hannover

Telefon: 0511 - 958 58 85
Fax: 0511 - 958 58 05
EMail: vertrieb@gev-hannover.de



Technik

36 Monate


Garantie

Quality by
GEV

Quality by
GEV

All-in-Line Stecksystem... ...Ordnung in Küche, Büro, Hobbyraum!

**System-
beschreibung**



**System-
beschreibung**

Das All-in-Line Stecksystem macht Schluß mit dem Kabelsalat.

Ob in der Küche, im Büro oder in der Werkstatt: Sie können die verschiedenen Komponenten auf individuelle Weise zu „Ihrem“ Versorgungsnetz und/oder Ordnungssystem zusammenstecken. Führen Sie zusätzlich Leitungen unter oder in der Montageschiene dorthin, wo sie gebraucht werden. Nachfolgende Geräte können Sie zentral mit dem Ein-/Aus-Schalter 1 oder zeitabhängig mit den System-Zeitschaltuhren 6 schalten. Standby-Zeiten, die unnötig Strom verbrauchen, können so vermieden werden. Setzen Sie zum Schutz Ihrer in das System eingebundenen Geräte die All-in-Line Systemkomponenten mit Protect ein 7. Diese schützen Ihre Geräte durch den integrierten Überspannungsschutz vor Schäden durch Überspannung und kurzfristige

Spannungsspitzen, z.B. bei Blitzeinschlag in das Leitungsnetz.


Eine Leuchte 3 mit angenehmem, hellem Licht sowie ein Radio 9 runden das System ab.

Neben den Systemteilen wie Zeitschaltuhr, Steckdosenleisten und Protect gibt es von All-in-Line Verlängerungsteile 4, Verbindungsstücke 2 sowie ein flexibles Bogenstück 10, das sich bis zu einem Winkel von 180° in jede Richtung biegen läßt. Mit diesen Teilen läßt sich Ihr System beliebig ausbauen und anpassen.

Am Ende dieser Broschüre finden Sie eine Übersicht über die Längen der einzelnen Systemkomponenten. Sie können so leicht ausrechnen, wieviele Montageschienen Sie für Ihren Bedarf benötigen. Die Montageschienen sind individuell kürzbar, so daß nichts übersteht.

Die Montage

Die Montage des All-in-Line Stecksystems ist so einfach wie schnell. Sie




brauchen: die Montageschienen (errechnen Sie bitte mit der Tabelle auf Seite 15 die Anzahl der erforderlichen Montageschienen), ein Starter und die von Ihnen benötigten Steckkomponenten. Befestigen Sie die Montageschiene mit



Schrauben an der Wand. Sie bildet gewissermaßen das Rückgrat Ihres All-in-Line Stecksystems. Die einzelnen Schienen sind jeweils

120 cm lang. In die Montageschienen werden nun hintereinander die einzelnen Stecksystem-Komponenten eingesteckt. Für die Stromversorgung des Systems sorgt der Starter 1. Stecken Sie den Schutzkontakt-Stecker in eine Steckdose und verbinden Sie den Starter mit Ihrem All-in-Line System. Die Gesamtschaltleistung des Systems beträgt max. 3.500 W, ist jedoch von der Absicherung Ihrer Steckdose abhängig.

Mit dem EIN/AUS-Schalter können Sie bei Bedarf alle folgenden Geräte zentral ausschalten.



Unter der Montageschiene und unter den Systemteilen können, wie in einem Kabelkanal, Leitungen geführt werden.

Montageschiene



Art.-Nr.: 017160

- ☒ Maße (L x B x T): ca. 1200 x 76 x 33 mm
- ☒ Mitführung von bis zu 7 Leitungen in oder unter dem U-Profil
- ☒ Individuell kürzbar
- ☒ Befestigungslöcher vorhanden
- ☒ Bietet festen Halt der Systemkomponenten, z.B. auf der Wand, über einer Werkbank, unter einem Schreibtisch oder Hängeschränk

Starter



Art.-Nr.: 017009

- ☒ Maße: Länge ca. 90 mm
- ☒ 1,5 m Zuleitung mit Schutzkontaktstecker als Verbindung zur bauseits vorhandenen Steckdose
- ☒ Beleuchteter Ein/Aus-Schalter zur Zentralschaltung aller nachfolgenden Systemkomponenten
- ☒ Schaltleistung 230 V, 16 A, 3.500 W

Starter mit Protect



Art.-Nr.: 017016

- ☒ Maße: Länge ca. 90 mm
- ☒ 1,5 m Zuleitung mit Schutzkontaktstecker als Verbindung zur bauseits vorhandenen Steckdose
- ☒ Beleuchteter Ein/Aus-Schalter zur Zentralschaltung aller nachfolgenden Systemkomponenten
- ☒ Schaltleistung 230 V, 16 A, 3.500 W
- ☒ Überspannungsschutz mit Kontrollleuchte integriert im Schutzkontaktstecker. Schutz Ihrer Geräte gegen Überspannungen z.B. bei Gewitter

Digitale Zeitschaltuhr



Art.-Nr.: 017054

- ☒ Maße: Länge ca. 130 mm
- ☒ Mit Tages-, Wochen, und Zufallsprogramm
- ☒ 6 x Ein- und 6 x Ausschalten programmierbar
- ☒ Minutengenaue Programmierung
- ☒ Schaltet nachfolgende Systemkomponenten
z.B. zur Vermeidung von Geräte-Stand-by
Schaltungen über Nacht
- ☒ Programmierte Schaltzeiten bleiben bei
Stromausfall für ca. 3 Stunden erhalten
- ☒ Umweltfreundlicher Speicher für die
Programmierung
- ☒ Handschalter zur programmunabhängigen
Schaltung

Mechanische Zeitschaltuhr



Art.-Nr.: 017061

- ☒ Maße: Länge ca. 130 mm
- ☒ Mit Tagesprogramm
- ☒ Schaltet nachfolgende Systemkomponenten
z.B. zur Vermeidung von Geräte-Stand-by
Schaltungen über Nacht
- ☒ Alle 15 Minuten schaltbar
- ☒ Kürzeste Schaltzeit 15 Min.
- ☒ Handschalter zur programmunabhängigen
Schaltung

Telefon-/Fax-Protect



Art.-Nr.: 017047

- ☒ Maße: Länge ca. 130 mm
- ☒ Für analoge und ISDN-Geräte zu verwenden
(z.B. Telefone, ISDN-Karten, ISDN-Anlagen)
- ☒ Schützt Ihre Geräte vor Überspannung über
die Telefonleitung z.B. bei Gewitter
- ☒ Kontrollleuchte zeigt Funktionsbereitschaft an
- ☒ Einfach die Leitung von der Telefondose in
den Protect stecken und von dort aus in das
Endgerät (z.B. Telefon, PC)

TV-Protect



Art.-Nr.: 017030

- ☒ Maße: Länge ca. 130 mm
- ☒ Für Radio, Fernseher und SAT-Anlagen
(F-Stecker erforderlich)
- ☒ Schützt Ihre Geräte vor Überspannungen über
die Antennenleitung, z.B. bei Gewitter
- ☒ Kontrollleuchte zeigt Funktionsbereitschaft an
- ☒ Einfach die Leitung von der Antennendose in
den Protect, von dort aus in das Endgerät
(z.B. SAT-Receiver, Fernseher)


Ein-/Aus-Schalter



Art.-Nr.: 017023

- ☒ Maße: Länge ca. 128 mm
- ☒ Beleuchteter Ein-/Aus-Schalter zur Schaltung nachfolgender Systemkomponenten, z.B. nach einem T-Verbindungsstück oder einem Kreuz-Verbindungsstück
- ☒ Schaltleistung 230 V, 16 A, 3.500 W

Kreuz-Verbindungsstück



Art.-Nr.: 017092

- ☒ Maße: Länge ca. 168 mm
- ☒ Zum Abzweig der All-in-Line Systems in 2 Richtungen


T-Verbindung



Art.-Nr.: 017085

- ☒ Maße: Länge ca. 168 mm
- ☒ Zum Abzweig der All-in-Line Systems in eine Richtung

Flexibles Bogenstück



Art.-Nr.: 017078

- ☒ Maße: Länge max. ca. 262 mm
- ☒ In alle Richtungen formbar, z.B. rechts, links, hoch, runter und schräg
- ☒ Nutzbar bis zu einem Winkel von 180°!

Verlängerung



Art.-Nr.: 017108

- ☒ Maße: Länge ca. 600 mm
- ☒ Zur Verlängerung und Erweiterung Ihres Systems

10-fach Steckdosenleiste



Art.-Nr.: 017122

- ☒ Maße: Länge ca. 600 mm
- ☒ 6 Schutzkontaktsteckdosen und 4 Euro-Steckdosen
- ☒ Kindersicherung in den Steckdosen

6-fach Steckdosenleiste



Art.-Nr.: 017115

- ☒ Maße: Länge ca. 600 mm
- ☒ 6 Schutzkontaktsteckdosen
- ☒ Kindersicherung in den Steckdosen

12-fach Steckdosenleiste



Art.-Nr.: 017139

- ☒ Maße: Länge ca. 600 mm
- ☒ 4 Schutzkontaktsteckdosen und 2 x 4 Euro-Steckdosen
- ☒ Kindersicherung in den Steckdosen

Systemleuchte



Art.-Nr.: 017146

- ☒ Maße: Länge ca. 600 mm
- ☒ Angenehmes, helles Licht z.B. über der Werkbank oder in der Küche
- ☒ Inklusive 2 Energiesparlampen mit jeweils 13 W (E 27)
- ☒ Mit Ein-/Aus-Schalter

Radio




Art.-Nr.: 017153

- ☒ Maße: Länge ca. 600 mm
- ☒ UKW-Stereo-Radio
- ☒ Einfache Einstellung der Sender und der Lautstärke durch Rädchen

Tabelle zur Errechnung der Anzahl benötigter Montageschienen

Beispiel:



Starter	9 cm	x	1	=	9 cm
Digitale Zeitschaltuhr	13 cm	x	1	=	13 cm
Verlängerung	60 cm	x	2	=	120 cm
T-Verbindung	13 cm	x	1	=	13 cm
Flexibles Bogenstück	15 cm	x	1	=	15 cm
Steckdosenleiste (6)	60 cm	x	1	=	60 cm
Radio	60 cm	x	1	=	60 cm
					275 cm
					2,28 Schienen

:120 cm Montageschiene

⇒ Sie kaufen 3 Schienen, die 3. wird gekürzt

	Länge	Anzahl	Gesamtlänge
Starter	9 cm	x	= cm
Starter mit Protect	9 cm	x	= cm
Digitale Zeitschaltuhr	13 cm	x	= cm
Mechan. Zeitschaltuhr	13 cm	x	= cm
Telefon/Fax Protect	13 cm	x	= cm
TV- Protect	13 cm	x	= cm
Ein-/Aus-Schalter	13 cm	x	= cm
Leuchte	60 cm	x	= cm
Radio	60 cm	x	= cm
Steckdosenleiste (6)	60 cm	x	= cm
Steckdosenleiste (10)	60 cm	x	= cm
Steckdosenleiste (12)	60 cm	x	= cm
Kreuz-Verbindung	13 cm	x	= cm
T-Verbindung	13 cm	x	= cm
Verlängerung	60 cm	x	= cm
Flexibles Bogenstück	15 cm	x	= cm

:120 cm Montageschiene

Feucht-
raum

Feuchtraum- Steckdosenleisten auch für den Außeneinsatz



Art.-Nr.: 016606

- ☒ 2 Schutzkontaktsteckdosen
- ☒ 1,5 m Gummileitung H05RN-F mit Schutzkontaktstecker
- ☒ 230 V, 16 A, 3.500 W, IP 44


Feucht-
raum



Art.-Nr.: 016613

- ☒ 4 Schutzkontaktsteckdosen
- ☒ 1,5 m Gummileitung H05RN-F mit Schutzkontaktstecker
- ☒ 230 V, 16 A, 3.500 W, IP 44

Feucht-
raum



Art.-Nr.: 016620

- ☒ 6 Schutzkontaktsteckdosen
- ☒ 1,5 m Gummileitung H05RN-F mit Schutzkontaktstecker
- ☒ 230 V, 16 A, 3.500 W, IP 44



Feuchtraum- Steckdosenleisten auch für den Außeneinsatz

Feucht-
raum



Art.-Nr.: 016637

- ☒ 2 Schutzkontaktsteckdosen
- ☒ 1,5 m Gummileitung H05RN-F mit Schutzkontaktstecker
- ☒ 230 V, 16 A, 3.500 W, IP 44
- ☒ Mit einer Klemme zur Befestigung, z.B. an einer Leiter oder Gerüst

Leuchte



Art.-Nr.: 016644

- ☒ Angenehmes, helles Licht zum Ausleuchten eines Arbeitsbereiches in trockenen Räumen
- ☒ Inklusive 13 W Energiesparlampe (E27)
- ☒ Mit Ein-/Aus-Schalter
- ☒ Montierte Anschlußleitung, 5 m, mit Euro-Stecker
- ☒ Sicherheit durch Schutzisolierung
- ☒ Mit Hängehaken

