

## Produktbeschreibung

Glasfaserverstärkt, für hohe mechanische Stabilität; Auflagefläche für Gabelschlüssel, dadurch kein Verkratzen des Gehäuses



## Anwendungsgebiete

- Zum Kontern von SKINTOP® Kabelverschraubungen bei Bohrungen ohne Gewinde.

## Nutzen

- Glasfaserverstärkt, für hohe mechanische Stabilität
- Auflagefläche für Gabelschlüssel, dadurch kein Verkratzen des Gehäuses

## Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

## Norm-Referenzen

- UL File Nr. E79903

## Bemerkung

- UL-Zulassung nur in Verwendung mit UL-zugelassenen SKINTOP® Kunststoff Kabelverschraubungen
- Konstruiert zur Verwendung mit metrischen SKINTOP® Kunststoff Kabelverschraubungen



**Technische Daten**

**Auf Anfrage**

Version ohne Bund (ohne Auflagefläche für Montagewerkzeug)

**Lieferfarbe**

RAL 7001 silbergrau RAL 7035 lichtgrau RAL 9005 schwarz/UV-beständig

**Material**

Polyamid, glasfaserverstärkt

**Temperaturbereich**

statisch: -40°C bis +100°C  
dynamisch: -20°C bis +100°C

**Artikelliste**

Artikelnummer	Artikelbez. / Größe	SW mm
SKINTOP® GMP-GL-M silbergrau		
53119000	12 x 1,5	17
53119010	16 x 1,5	22
53119020	20 x 1,5	27
53119030	25 x 1,5	34
53119040	32 x 1,5	41
53119050	40 x 1,5	50
53119060	50 x 1,5	60
53119070	63 x 1,5	75
SKINTOP® GMP-GL-M schwarz		
53119100	12 x 1,5	17
53119110	16 x 1,5	22
53119120	20 x 1,5	27
53119130	25 x 1,5	34
53119140	32 x 1,5	41
53119150	40 x 1,5	50
53119160	50 x 1,5	60
53119170	63 x 1,5	75
SKINTOP® GMP-GL-M lichtgrau		
53119003	12 x 1,5	17
53119013	16 x 1,5	22
53119023	20 x 1,5	27
53119033	25 x 1,5	34
53119043	32 x 1,5	41
53119053	40 x 1,5	50



53119063	50 x 1,5	60
53119073	63 x 1,5	75

**Fussnote:**

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.