


Datenblatt

LS 2x1,50 mm² TRA/BL SH 70 0,15 er

Nennquerschnitt in mm ² :	2 x 1,50
Widerstand/Ader R20 max. mΩ /m:	13,3
Anzahl der Einzeldrähte:	84
Durchmesser der Einzeldrähte max:	0,15
Aussendurchmesser (Richtwert):	5,80 x 2,70
Aussendurchmesser min:	5,70 x 2,60
Aussendurchmesser max:	6,00 x 2,90
Nennstrom:	18
Stromdichte:	12
Shore Härte:	70
Temperaturbereich:	-25°C bis +90°C
Kupferzahl kg/km:	30,00



Richtlinien 2003/11/EG, 2002/96/EG und 2002/95/EG

hiermit bestätigen wir, dass in unseren als "bleifrei" deklarierten PVC-Compounds weder:

Blei/Bleiverbindungen,
Cadmium/Cadmiumverbindungen,
Chrom(VI)verbindungen,
Polybromierte Biphenyle und polybromierte Diphenylether,
Quecksilber/Quecksilberverbindungen,
Arsen/Arsenverbindungen,
cancerogene Aminkomponenten,
Beryllium/Berylliumverbindungen,
Dimethylformamid,
künstliche Mineralfasern, die als cancerogen eingestuft sind,
radioaktive Substanzen,
Selen/Selenverbindungen,
Chlorparaffine
noch FCKW

enthalten sind.

Alle eingesetzten Materialien sind ROHS - konform.

AIV Kabelwerk GmbH Crottendorf

Dietmar Häußler

14.11.2017

Diese Zeichnung ist unser Eigentum.
Für sie behalten wir uns alle Rechte vor.
Missbrauch verfolgen wir strafrechtlich.