


Datenblatt

LS 2x4,00 mm² TRA/RT SH70 CCA 10A 0,20 er

Nennquerschnitt in mm ² :	2 x 4,00
Widerstand/Ader R20 max. mΩ /m:	6,92
Anzahl der Einzeldrähte:	82
Durchmesser der Einzeldrähte max:	0,25
Aussendurchmesser (Richtwert):	9,40 x 4,70
Aussendurchmesser min:	9,30 x 4,60
Aussendurchmesser max:	9,60 x 4,90
Nennstrom: (A)	ca. 28,0
Stromdichte: (A/mm ²)	ca. 7,0
Shore Härte:	70
Temperaturbereich:	-25°C bis +90°C
Kupferzahl kg/km:	0



Richtlinien 2003/11/EG, 2002/96/EG und 2002/95/EG

hiermit bestätigen wir, dass in unseren als "bleifrei" deklarierten PVC-Compounds weder:

Blei/Bleiverbindungen,
Cadmium/Cadmiumverbindungen,
Chrom(VI)verbindungen,
Polybromierte Biphenyle und polybromierte Diphenylether,
Quecksilber/Quecksilberverbindungen,
Arsen/Arsenverbindungen,
cancerogene Aminkomponenten,
Beryllium/Berylliumverbindungen,
Dimethylformamid,
künstliche Mineralfasern, die als cancerogen eingestuft sind,
radioaktive Substanzen,
Selen/Selenverbindungen,
Chlorparaffine
noch FCKW

enthalten sind.

Alle eingesetzten Materialien sind ROHS - konform.

AIV Kabelwerk GmbH Crottendorf

Dietmar Häußler
16. 06. 2011

Diese Zeichnung ist unser Eigentum.
Für sie behalten wir uns alle Rechte vor.
Missbrauch verfolgen wir strafrechtlich.