

## Schrumpfschlauch - WMS 3,2 (15X5)R YE - 0800413

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, perforiert, Montageart: Aufschieben, Kabeldurchmesser: 1-3,2 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 5 mm

### Produkteigenschaften

- ✓ Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert
- ✓ Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel
- ✓ Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert
- ✓ Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar
- ✓ Die Schrumpfschläuche bieten zusätzliche elektrische Isolation und mechanischen Schutz der Leiter
- ✓ Bis zu vier Markierer pro Schlauch sind durch Perforation voneinander getrennt

### Kaufmännische Daten

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Verpackungseinheit</b> | 1             |
| <b>GTIN</b>               | 4046356626804 |

### Technische Daten

#### Maße

|                   |       |
|-------------------|-------|
| <b>Länge (b)</b>  | 15 mm |
| <b>Breite (a)</b> | 5 mm  |

#### Umgebungsbedingungen

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Wischbeständigkeit</b>            | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| <b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b> | -55 °C ... 135 °C           |

#### Allgemein

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| <b>Farbe</b>                               | gelb        |
| <b>Material Basiselement</b>               | Polyolefin  |
| <b>Inhaltsstoffe</b>                       | halogenfrei |
| <b>Material</b>                            | Polyolefin  |
| <b>Anzahl der Einzelschilder</b>           | 1000        |
| <b>Anzahl der Einzelschilder pro Zeile</b> | 4           |

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>eCl@ss 4.0</b> | 24190219 |
|-------------------|----------|

## Schrumpfschlauch - WMS 3,2 (15X5)R YE - 0800413

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.1 | 24190219 |
| eCl@ss 5.0 | 27400401 |
| eCl@ss 5.1 | 27400401 |
| eCl@ss 6.0 | 27400401 |
| eCl@ss 7.0 | 27400401 |
| eCl@ss 8.0 | 27400401 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000761 |
| ETIM 3.0 | EC001530 |
| ETIM 4.0 | EC001530 |
| ETIM 5.0 | EC001530 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39121410 |

### Zubehör

#### Farbband

THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - 0801358



THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - 0801360



## Schrumpfschlauch - WMS 3,2 (15X5)R YE - 0800413

### Zubehör

THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - 0801361



---

THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - 0801359



---

### Drucksystemzubehör

THERMOMARK ROLL-ERH - 5146448



---

### Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>