



Datenblatt - Polytronik® Ringkerntransformator

Artikel- Nr.:	RSO 825058
Bezeichnung:	RKT 500VA/ 2x115V/ 2x15V 2x16,67A
Sicherheitstransformator nach:	EN 61558-2-6 / VDE 0570
Nennleistung [VA]:	500
Eingangsspannung [AC]:	2 x 115 V +-10%
Ausgangsspannung [AC]:	2 x 15,00 V
Ausgangsstrom [AC]:	2 x 16,67 A
Frequenz [Hz]:	50/60
Spannungsfestigkeit PRI - SEC [AC]:	4400 V
Wirkungsgrad [%]:	94
Verlustleistung bei Nulllast [W]:	2,86
Maximale Umgebungstemperatur ta [°C]:	60
Temperaturklasse:	B (130°C)
Temperaturschalter:	125°C (automatisch rückstellend)



Schaltbild:



Verschaltungsmöglichkeiten: **PRI 1 und PRI 2**
 Parallelschaltung **115V** = blau mit blau und braun mit braun verbinden
 Reihenschaltung **230V** = braun mit blau verbinden

Verschaltungsmöglichkeiten: **SEC 1 und SEC 2**
 Parallelschaltung **15.0V / 33.34A** = schwarz mit violett und rot mit weiß verbinden
 Reihenschaltung **30.0V / 16.67A** = rot mit violett verbinden

Zulassungen / Zeichen:	CE; ENEC; UL508 (E182061)		
Auslässe:	Primär und Sekundär Litzen 200 mm lang, Enden mit Aderendhülsen konfektioniert		
Bauart:	Ringkerntransformator vergossen auf Montageteller mit Durchgangsbohrung 8,1 mm		
Schutzklasse:	für Schutzklasse II vorbereitet		
Schutzart:	IP 00		
Empfohlener Sicherungswert:	Primär	8,00 AT / 4,00 AT (115V / 230V)	(IEC60127-2-5)
	Sekundär 1	20,00 AT	
	Sekundär 2	20,00 AT	
Abmessungen:	Durchmesser ca. =	156 mm	
	Höhe ca. =	62 mm	
Gewicht:	ca. 4,78 kg		