


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	EPIC KIT H-BE 10 BS AG	75009642 12.09.2012

Die Standardeinsätze mit Schraubanschluss, Crimpanschluss und Käfigzugfederanschluss
Die Standardeinsätze mit Schraub-, Crimp- und Käfigzugfederanschluss
Die Einsatzmöglichkeit bei höheren Spannungen und Stromstärken sowie eine hohe Zuverlässigkeit zeichnet die bewährte EPIC® H-BE Serie aus.




Anwendungsgebiete

Maschinenbau
Veranstaltungstechnik
Kunststoffindustrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.






Technische Daten

Artikelnummer:	75009642
Bemessungsspannung in V:	IEC: 500 V UL: 600 V CSA: 600 V
Bemessungsstoßspannung:	6 kV
Bemessungsstrom in A:	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Durchgangswiderstand:	< 2 mOhm
Kontakte:	Kupferlegierung, hartversilbert
Kontaktzahlen:	10 + PE
Leitungsanschluss:	Schraubanschluss: 0,5 - 2,5 mm ²
Steckzyklen:	100
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C
VDE-geprüft:	Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr. 437
Verschmutzungsgrad:	3

Produkt Management	Dokument: EPIC KIT H-BE 10 BS AG	1 / 4
--------------------	----------------------------------	-------


U.I. Lapp GmbH	<h1>DATENBLATT</h1>	
	EPIC KIT H-BE 10 BS AG	75009642 12.09.2012



Produkt Management	Dokument: EPIC KIT H-BE 10 BS AG	2 / 4
--------------------	----------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	EPIC KIT H-BE 10 BS AG	75009642 12.09.2012

Gehäusebauform H-B. Der Industriestandard.
Kleinstes Gehäuse mit Längs- und Querbügel. Für jede Anwendung ist das passende Gehäuse erhältlich



Anwendungsgebiete

Anlagenbau
Veranstaltungstechnik
Kunststoffindustrie

Produkteigenschaften

Anbaugehäuse
2 Querbügel
inkl. Flachdichtung


Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelnummer:	75009642
Material:	Gehäuse: Aluminiumlegierung pulverbeschichtet grau Bügel: Stahl verzinkt Dichtung: NBR
Schutzart:	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich:	-40 °C bis +100 °C, kurzzeitig bis +125 °C

Produkt Management	Dokument: EPIC KIT H-BE 10 BS AG	3 / 4
--------------------	----------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	EPIC KIT H-BE 10 BS AG	75009642 12.09.2012



Produkt Management	Dokument: EPIC KIT H-BE 10 BS AG	4 / 4
--------------------	----------------------------------	-------