



Hauptschalter, 4p, 400V, 63A

Typ **IS-63/4**
 Katalog Nr. **276277**
 Alternate Catalog **IS-63/4**
 No.

Abbildung ähnlich

Lieferprogramm

Grundfunktion			Hauptlasttrennschalter
Anzahl der Pole			4 -polig
Anwendung			Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Bemessungsstrom	I_n	A	63
Sortiment			IS
Schaltzeichen			

Technische Daten

Elektrisch

Normen und Bestimmungen			EN 45545-2; IEC 61373
-------------------------	--	--	-----------------------

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe	I_n	A	63
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig	P_{vid}	W	4.8
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig	P_{vid}	W	7
Verlustleistung statisch, stromunabhängig	P_{vs}	W	0
Verlustleistungsabgabevermögen	P_{ve}	W	0
Min. Betriebsumgebungstemperatur		°C	-5
Max. Betriebsumgebungstemperatur		°C	40

Technische Daten nach ETIM 7.0

Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000062) / Schalter für Reiheneinbau (EC001545)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Modulares Reiheneinbaugerät für Stromkreisverteiler / Schalter für Reiheneinbau (ecl@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])			
Schaltfunktion			sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer			4
Anzahl der Kontakte als Öffner			4
Anzahl der Kontakte als Wechsler			0
Polzahl			4
Bemessungsstrom		A	63
Bemessungsspannung		V	240
Min. Bemessungsspannung		V	240
Bemessungsabschaltvermögen		kA	12.5
Kurzschlussfestigkeit (I_{cw})		kA	2
Spannungsart			AC
Zwangstrennung (nach DIN VDE 0113)			nein
Mit Signallampe			nein
Farbe der Kalotte			
Leuchtmittel			

Lampensockel		
Max. Lampenleistung	W	0
Breite in Teilungseinheiten		4
Einbautiefe	mm	69.5
Schutzart (IP)		IP40

Abmessungen

