



## Datenblatt - Polytronik® Ringkerntransformator

Artikel- Nr.:	<b>RSO 825038</b>
Bezeichnung:	RKT200VA/ 2x115V/ 2x12V 2x8,34A
Sicherheitstransformator nach:	EN 61558-2-6 / VDE 0570
Nennleistung [VA]:	200
Eingangsspannung [AC]:	2 x 115 V +-10%
Ausgangsspannung [AC]:	2 x 12,00 V
Ausgangsstrom [AC]:	2 x 8,34 A
Frequenz [Hz]:	50/60
Spannungsfestigkeit PRI - SEC [AC]:	4400 V
Wirkungsgrad [%]:	91
Verlustleistung bei Nulllast [W]:	1,91
Maximale Umgebungstemperatur ta [°C]:	60
Temperaturklasse:	B (130°C)
Temperaturschalter:	120°C (automatisch rückstellend)



### Schaltbild:



Verschaltungsmöglichkeiten: Parallelschaltung **115V** = blau mit blau und braun mit braun verbinden  
**PRI 1 und PRI 2**  
 Reihenschaltung **230V** = braun mit blau verbinden

Verschaltungsmöglichkeiten: Parallelschaltung **12.0V / 16.67A** = schwarz mit violett und rot mit weiss verbinden  
**SEC 1 und SEC 2**  
 Reihenschaltung **24.0V / 8.34A** = rot mit violett verbinden

Zulassungen / Zeichen:	CE; ENEC; UL508 (E182061)		
Auslässe:	Primär und Sekundär Litzen 200 mm lang, Enden mit Aderendhülsen konfektioniert		
Bauart:	Ringkerntransformator vergossen auf Montageteller mit Durchgangsbohrung 8,1 mm		
Schutzklasse:	für Schutzklasse II vorbereitet		
Schutzart:	IP 00		
Empfohlener Sicherungswert:	Primär	3,15 AT / 1,60 AT (115V / 230V)	(IEC60127-2-5)
	Sekundär 1	10,00 AT	(IEC60127-2-3)
	Sekundär 2	10,00 AT	(IEC60127-2-3)
	Abmessungen:	Durchmesser ca. =	115 mm
	Höhe ca. =	62 mm	
Gewicht:	ca. 2,54 kg		