

# H05VV-F 3G 1,5

DB49900077DE

gültig ab: 12. März 2012

## ANWENDUNG (HD 516/VDE 0298-300)

- Für geringe bis mittlere mechanische Beanspruchungen
- Haushalte, Küchen und Büroräume
- Bei geringer Gefahr mechanischer Beschädigung
- Mittelschwere Geräte in häuslichen, gewerblichen, leichten industriellen Räumen, z. B.:
  - o Toaster
  - o Kleine Herde
  - o Staubsauger
  - o Wäscheschleudern
  - o Waschmaschinen
  - o Nähmaschinen
  - o Kühlschränke
- Bei Hausgeräten auch in feuchten Räumen
- Handinspektionsleuchten
- Koch- und Wärmegeräte, vorausgesetzt Kontakt mit heißen Teilen und Exposition gegenüber Wärmestrahlung ist ausgeschlossen
- Nicht geeignet für ständige Verwendung im Freien, höchstens kurzzeitig
- Nicht geeignet für Anschluss gewerblicher Elektrowerkzeuge
- Nicht geeignet für Einsatz in landwirtschaftlichen oder gewerblichen Gebäuden, ausgenommen Schneiderwerkstätten
- Eignung für gelegentliche Exposition gegenüber chemisch nicht außergewöhnlichem Sprühwasser (ohne Druck)
- Vorübergehender zyklischer oder seltener Kontakt mit korrosiven oder verunreinigenden Stoffen, die verwendet oder hergestellt werden
- Biegungen und Verdrehungen/Torsion
- Mindestverlege- und Handhabungstemperatur: +5°C

### Erlaubte Spannungen

HD 21.1/VDE 0281-1, EN 50525-1/VDE 0285-525-1,  
 HD 516/VDE 0298-300, HD 21.5/VDE 0281-5,  
 EN 50525-2-11/VDE 0285-525-2-11

(Europäische Nennspannungsklasse H05)

Nennspannung Phase-Erde ( $U_0$ )

300 V AC/450 V DC

Nennspannung Phase-Phase (U)

500 V AC/750 V DC

## AUFBAU

HD 21.5/VDE 0281-5 & EN 50525-2-11/VDE 0285-525-2-11

Leiter

Kupfer  
 Feindrähtig/Litzenleiterklasse 5 nach IEC 60228/  
 HD 383/VDE 0295

Leiternennquerschnitt

1,5 mm<sup>2</sup>

Aderisolationsmischung

PVC T12 nach HD 21.1/VDE 0281-1 & EN 50525-1/  
 VDE 0285-525-1

Aderzahl

3

Aderverband

Verseilt

Außenmantel

PVC TM2 nach HD 21.1/VDE 0281-1 & EN 50525-1/  
 VDE 0285-525-1  
 Haftungsfrei gegenüber Aderverband

Außenmantelfarbe

Schwarz

Form des Leitungsquerschnitts

Praktisch rund

**H05VV-F 3G 1,5**DB49900077DE  
gültig ab: 12. März 2012**ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN BEI +20°C**

HD 21.5/VDE 0281-5 &amp; EN 50525-2-11/VDE 0285-525-2-11

Nennspannung  $U_0/U$ 

300/500 V AC

Prüfspannung

2000 V AC

**MECHANISCHE, THERMISCHE, CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN**

Leitertemperaturbereich (HD 516/VDE 0298-300)

+5°C bis +60°C (flexibel),  
-5°C bis +60°C (fest)

Maximale Leitungsoberflächentemperatur (HD 516/VDE 0298-300)

+50°C

Maximale Leitertemperatur im Kurzschlussfall (HD 516/VDE 0298-300)

+150°C

Maximale Umgebungstemperatur bei Lagerung (HD 516/VDE 0298-300)

+40°C

Mindesttemperatur bei Verlegung/Handhabung (HD 516/VDE 0298-300)

+5°C

Mindestbiegeradien der Leitung (HD 516/VDE 0298-300)

Fest verlegt: 3 x AD

Frei beweglich: 5 x AD

An Einführungen ortsveränderlicher  
Verbraucher ohne mechanische Beanspru-  
chung: 5 x ADMechanisch belastet  
(HD 516/VDE 0298-300, 5.4.1): 9 x ADWiederholte Wickelvorgänge  
(HD 516/VDE 0298-300, 5.4.1): 7 x ADUmgelenkt über Umlenkrollen  
(HD 516/VDE 0298-300, 5.4.1): 10 x AD

Wechselbiegeprüfung

EN 50396/VDE 0473-396

Flammwidrigkeit

IEC 60332-1-2

Dieses Produkt ist konform zur europäischen EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.