

Rohrbegleitheizung mit Frostschutz-Thermoschalter, 15W/m

Begleitheizung mit Frostschutz-Thermoschalter


Steckerfertig konfektionierte, sehr flexible und mit einem Verbrauch von nur 15 W – 16 W/m sehr sparsame Widerstandsheizleitungen nach DIN VDE 0253.

Um die Wärmeübertragung zu verbessern, ist das Heizkabel als flaches Kabel mit elliptischem Querschnitt aufgebaut. Die Berührungsfläche mit dem zu erwärmenden Gegenstand (Rohr, Tank etc.) erhöht sich somit gegenüber anderen, runden Begleitheizungen um ein Vielfaches.

- Rohrbegleitheizung
- automatischer Einschaltpunkt ca. +5°C, automatisch er Ausschaltpunkt ca. +8°C
- das Einfrieren einer Rohrleitung u.ä. ist mit dem Einsatz dieses Heizkabels ausgeschlossen
- steckfertig, Anschlußkabel 1,5 m mit Schukostecker
- Heizkabel entspricht VDE-Normen (DIN EN60335-2-96 / 60335-1 und 50366)



Heizkabelaufbau



- 1 Twin-Heizleiter. Hin- und Rückleiter werden parallel geführt und sind aus Widerstandslitze gefertigt (kein starrer Draht)
- 2 Primärisolierung: PTFE (Teflon®)
- 3 vielfach überlappende Polyester-Isolierung
- 4 Schutzleiter: Kupfergeflecht, verzinkt
- 5 Außenmantel: PVC

Technische Daten

Spannung:	230V AC
Nenntemperatur:	80°C
Außendurchmesser:	2,8 mm
Spezifische Heizleistung pro m:	15 W – 16 W
Widerstandstoleranz:	+10% / -5%
Zuleitung:	1 x 1,5 m (0,75 mm ²) mit Schukostecker
Schutzgrad:	IPX7
Kleinster Biegeradius:	6 x d _A

Bestell-Nr.	Typ	Länge	Gesamtleistung
625810	HK-2,5-F	2,5 m	37 W
625811	HK-5,0-F	5,0 m	75 W
625812	HK-8,0-F	8,0 m	120 W
625813	HK-12,0-F	12,0 m	180 W
625814	HK-18,0-F	18,0 m	270 W
625815	HK-25,0-F	25,0 m	375 W