



### **Modell ADF-610 EG**

Digitale Funk-Türsprechanlage mit Edelstahl-Aussenstation (AP)

Diese neue Funk-Türsprechanlage können Sie mobil im Haus, im Garten oder beim Nachbarn verwenden. Die Außenstation ist aus Sicherheitsgründen mit einer separaten Powerbox ausgestattet, die jegliche Manipulation von außen verhindert. Darüber hinaus besticht sie durch volle Duplex-Übertragung (wie beim Telefon) in ausgezeichneter Sprachqualität.

- Funk Reichweite bis zu 200m (Freifeld)
- Erweiterbar mit bis zu 2 zusätzlichen Innenstationen
- Duplex sprechen, wie beim Telefonieren
- Batteriekontrolle
- Mit Code-Hopping Codierung für maximale Übertragungs- und Störsicherheit

### **Aussenstation**

- AP (Aufputzmontage) - Aufbauhöhe nur 12 mm
- Beleuchteter Klingeltaster / Namensschild lichtsensorgesteuert ( schaltet automatisch EIN/AUS )
- Akustische Rufbestätigung

### **Powerbox**

- Sicherheits-Anschlussbox
- Anschluss für Türöffner
- Anschluss fürKlingeltrafo
- ZUBEHÖR: Lithium-Polymer-Akku, ideal bei Eingängen ohne Stromanschlussmöglichkeit
- Aufladung nur ca. 1x mal jährlich erforderlich

### **Innenstation**

- Sprechtaete
- Türöffner-Taster
- Eingebauter Lithium-Polymer-Akku
- Mit Ladefuß und Netzadapter

- 12 verschiedene Klingelmelodien auswählbar
- LED-Batteriekontrolle für Außen- und Innenstation
- Optische Rufanzeige Außen- und Innenstation

#### Lieferumfang

- 1x Außenstation
- 1x Powerbox für Außenstation
- 1x Innenstation mit Ladefuss
- 1x Netzteil
- 1x Bedienungsanleitung

#### Maße

- 124 x 200 x 12mm (B x H x T) Außenstation
- 110 x 160 x 35mm (B x H x T) Powerbox
- 50 x 180 x 30mm (B x H x T) Innenstation

#### Stromversorgung

- INNENSTATION: Netzteil 9V/300mA (Ladestation) - 3,7V 5500mAh Lithium-Polymer Akku (eingebaut)
- POWERBOX: Netzteil 9V DC/ 500mA - oder ZUBEHÖR: 3,7V Lithium-Polymer Akku, 4000mAh ODER 8-12V AC/DC Klingeltrafo

#### Download

-