

Sälzer-Bestellnr.: **H220-41300-033N4**

sälzer


Technische Daten

Vorschriften IEC 60947, EN 60947, IEC 60204, EN 60204, UL 508, GOST R500 30.3-99






H220			
Betriebsspannung U_e	V AC	690	
Stoßspannungsfestigkeit U_{imp}	kV	6	
Dauerstrom $I_L / I_{th} / I_{the}$	A	25	
Kurzschlussfestigkeit Max. Versicherung	gL	25	
Bedingter Kurzschlussstrom	kAeff	15	
Trenneigenschaft nach EN 60947	bis...V AC	690	
Schaltwinkel Strombahnen	lt. Programm max. mögl.	90° 8	
Max. Anschlußquerschnitt am Grundscharter			
ein- bzw. mehrdrätig	min max	mm² mm²	1 10
fein- bzw. vieldrätig mit Aderendhülse	min max	mm² mm²	0,75 6
American Wire Gauge		AWG	8
Betriebsstrom I_e			
AC-21A		A	25
UL/ CSA	300V AC	A	25
General Use	600V AC	A	25
Betriebsleistung bei 50-60Hz, 3-polig			
AC-23A	220-240V	kW	4
	380-440V	kW	7,5
	500V	kW	7,5
	660-690V	kW	7,5
AC-3	220-240V	kW	3
	380-440V	kW	5,5
	500V	kW	5,5
	660-690V	kW	5,5
UL/ CSA	110-120V AC	HP	1,5
	210V AC	HP	3
3phasig	240V AC	HP	3
	480V AC	HP	5
3polig	480V AC	HP	5
	600V AC	HP	5

- ☐ Mechanische Lebensdauer:
>10⁵ Schaltspiele
- ☐ Klimafestigkeit:
feuchte Wärme, konstant, nach DIN IEC 60068-2-78
feuchte Wärme, zyklisch, nach DIN IEC 60068-2-30
- ☐ Umgebungstemperatur:
offen: -25/+50 °C. (min/max)
gekapselt: -25/+40 °C. (min/max)
- ☐ Belastbarkeit bei Aussetzbetrieb Klasse 12
AB: 60%/40%/25% ED: 1,3/1,6/2 × I_e

Programm

41300	1/L1	3/L2	5/L3
			
	2/T1	4/T2	6/T3
SMD	41300		

Abmessungen (in mm)



Type		A	B	B1	B2	C	C1	D1	D2	E	H
H220	inch	2,64	1,42	1,89	2,36	2,28	1,3	0,59	0,18	1,42	2,76
	mm	67	36	48	60	58	33	15	4,5	36	70

Technische Änderungen vorbehalten!

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht oder in anderer Weise missbräuchlich verwertet werden.

Blatt **1** von **1**

Projekt

Sälzer Electric GmbH

Erstellt:

Datum: 15.03.2013